



Activa Damp

- Mikromopp
- För normalt smutsade golvytor
- Avänds torr eller fuktig

En Svanenmärkt mikromopp för normalt smutsade ytor. Passar alla golvytor. Moppen kan användas både torr och fuktig. Rekommenderas till parkett-/laminatgolv. Repar ej underlaget.

Activa Damp finns också utan krans (Activa Damp Light) och fungerar då utmärkt som polishutläggare.

Moppen rengör effektivt med bara vatten. Garnkransen är en effektiv dammupptagare och moppen plockar smuts över hela bredden.


Activa Damp har en mjuk, hållbar kardborrebaksida och tar därför mindre plats i tvättmaskinen.



3083 0023



Activa Ready-garanti betyder att moppen/duken klarar minst 500 tvättar vid användning enligt skötselråd och med rekommenderat tvättmedel.

Beskrivning	
Material	100% mikrofiber, krans av polyester/viskos.
Städning	Torrstädning/fuktstädning
Färg	Blå/grå
Hållbarhet	Minst 500 tvättar vid användning enligt skötselråd och med rekommenderat tvättmedel (Activa Ready-garanti)
Tvättråd	 <p>Krympning 3%. Sänk tvättemperaturen för att skona miljön. Tvätta med lämpligt tvättmedel 60°C och på maximal tvättemperatur vid behov.</p>

Activa Damp		
Storlek	Art.nr.	Antal
30 cm	12231	5 st/fp, 100 st/krt
40 cm	12232	5 st/fp, 100 st/krt
60 cm	12234	5 st/fp, 50 st/krt