




Sugslang kona/vacuumkontroll

Extrudan MultiLumen (ML) -
Den nya tekniska lösningen bidrar till mindre materialåtgång vid tillverkning, reducerar vikt och CO₂-utsläpp.



Art.nr	Ref.nummer	Utförande	Längd mm	ID/YD mm	Förp.
10016239	1320210083	Steril/utan hätta	2100	5,8/8,3	1/100
10000414	1320210083M	Steril/med hätta	2100	5,8/8,3	1/25
10012952	1320210083USB	Osteril/bulkförp./utan hätta	2100	5,8/8,3	1/50
10012953	1320300083USM	Osteril/med hätta	3000	5,8/8,3	1/25
10012954	1320350083USM	Osteril/med hätta	3500	5,8/8,3	1/25
10017252	1320350083USB	Osteril/bulkförp./utan hätta	3500	5,8/8,3	1/100
10026127	1320210080ML	Steril/utan hätta	2100	5,6/8,0	1/100
10026128	1320210080MLM	Steril/med hätta	2100	5,6/8,0	1/100
10026129	1320210080MLUSB	Osteril/bulkförp./med hätta	2100	5,6/8,0	1/100
10026131	1320300080MLUSM	Osteril/med hätta	3000	5,6/8,0	1/100
10026132	1320350080MLUSB	Osteril/bulkförp./med hätta	3500	5,6/8,0	1/100
10026133	1320350080MLUSM	Osteril/med hätta	3500	5,6/8,0	1/100
10024713	1320210080MLUSM	Osteril/med hätta	2100	5,6/8,0	1/25
10026130	1320210080MLUSM	Osteril/med hätta	2100	5,6/8,0	1/100

Leverantör

EXTRUDAN

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

2023-02