


# Provrörsställ



- Provrörsställena finns i två modeller: med och utan handtag.
- Ställena finns i tre olika storlekar; för rör med diameter 12, 13 och 17 mm, och rymmer vardera 50 st provrör.
- Ställena finns i sex olika färger.
- Ställena är tillverkade i polypropylen (PP) och kan därmed steriliseras genom autoklavering vid 121° C.
- De är beständiga mot alla vattenlösningar av oorganiska salter, syror och alkalier liksom mot organiska lösningsmedel upp till 60° C samt alkoholer, estrar och ketoner.

Artikelnr:	Benämning: Alla utan handtag
93.853	Ställ för 50 st rör, 13 mm Ø, grått
93.853.131	Ställ för 50 st rör, 13 mm Ø, rött
93.853.132	Ställ för 50 st rör, 13 mm Ø, gult
93.853.133	Ställ för 50 st rör, 13 mm Ø, grönt
93.853.134	Ställ för 50 st rör, 13 mm Ø, blått
93.853.135	Ställ för 50 st rör, 13 mm Ø, orange
93.852	Ställ för 50 st rör, 17 mm Ø, grått
93.852.168	Ställ för 50 st rör, 17 mm Ø, brunt
93.852.169	Ställ för 50 st rör, 17 mm Ø, violett
93.852.170	Ställ för 50 st rör, 17 mm Ø, vitt
93.852.171	Ställ för 50 st rör, 17 mm Ø, rött
93.852.172	Ställ för 50 st rör, 17 mm Ø, gult
93.852.173	Ställ för 50 st rör, 17 mm Ø, grönt
93.852.174	Ställ för 50 st rör, 17 mm Ø, blått