



DES 75

Handdesinfektion

DES 75 är en flytande etanolbaserad handdesinfektion. Alkoholhalten är 75 vol%. Den används i koncentrerad form för att effektivt förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning (bakterier, svamp, virus) via händer. Tillsats av glycerin och propylenglykol verkar som mjukgörare och förhindrar uttorkning. pH 6-9.

Produktfakta

Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och vissa virustyper. Den är testad och uppfyller blanda de skall krav som föreligger SS-EN 14885:2018 för en handdesinfektion inom ett medicinskt verksamhetsområde:

Bactericidal Effect:

EN 1500	Escherichia coli
EN 13727	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli

Virucidal Effect

EN 14476	BVDV (surrogate Hepatitis C) Vaccinia H1N1 (Influenza virus A) Murin Noro
----------	--

Effektiv mot höljeförsedda virus såsom Corona virus och SARS-CoV-2.

Yeasticidal Effect

EN 13624	Candida albicans
----------	------------------

Den uppfyller mycobacterial/tuberculoidal effekt enligt EN 14348:

EN 14348 Mycobacterium avium
 Mycobacterium terrae

Vid utbrott av kräksjuka (Calicivirus), rekommenderas att desinfektionen föregås av mycket noggrann handtvätt med tvål och vatten.

EN 1276 Staphylococcus aureus, E hirae, E coli, P aeruginosa

EN 1650 Candida albicans Aspergillus niger

Art.nr

17149150	Antal per kartong 24*150ml	150ml flaska med snäppkapsyl
17149600	Antal per kartong 15* 600ml	600ml flaska med fast monterad pump
1714Dp01	Antal per kartong 12* 1L	DP flaska (upp och nedvänd) med pump
17140001	Antal per kartong 12* 1L	1L rundflaska med sprutkapsyl / snäpplock
1714P001	Antal per kartong 12* 1L	1L rundflaska med sprutkapsyl/ snäpplock. Pump i kartong
17140005	Antal per kartong 2* 5L	5L dunk med kapsyl

Bruksanvisning

Massera in två pumptryck av produkten (4 ml) tills händerna är torra (ca 30 s). Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med mycket vatten.

Tänk på att tummar, och nagelband är typiska områden som man missar att desinficera. Huden ska vara torr innan nästa arbetsmoment påbörjas, eller vid efterföljande användning av handskar. Undvik att få stänk på textilier och golv då tillsatt mjukgörare kan efterlämna fläckar.

Hantering av produkt och emballage

Förvaringstemperatur bör ligga mellan -20 och 30 grader.

Tomma och ursköljda emballage ska sorteras som "förpackning av plast".

Innehåll

Alcohol Denat, Aqua, Isopropyl Alcohol, Glycerin (mjukgörare), Propylenglykol (mjukgörare).

Lagring och hållbarhet

3 års hållbarhet i öppnad förpackning. 12 månader efter öppnande.

