



MAX Minisvabb

- ▶ Svabbgarn för mindre utrymmen
- ▶ Oblekt garn
- ▶ Finns i fyra olika utföranden

Perfekt för hemmabruk eller mindre utrymmen som behöver våtmoppas. Ej behandlad med desinfektionsmedel. Oblekt garn för mindre miljöpåverkan i produktionsled.

Finns i fyra utföranden:

- 16011 Minisvabb 20 cm, 175 g torrsvikt, 475 g städklar vikt.
- 16008 Minisvabb 25 cm, 220 g torrsvikt, 590 g städklar vikt.
- 16014 Minisvabb 26 cm, 250 g torrsvikt, 675 g städklar vikt.
- 16016 Minisvabb 25 cm med klämhylsa (lika som 16008 men med fäste med hålbild som passar standardskaft.)



16016 med klämhylsa

Beskrivning	
Längd och vikt	16011: 20 cm, 175 g torrsvikt, 475 g städklar vikt. 16008: 25 cm, 220 g torrsvikt, 590 g städklar vikt. 16014: 26 cm, 250 g torrsvikt, 675 g städklar vikt. 16016: 25 cm (med klämhylsa), 220 g torrsvikt, 590 g städklar vikt.
Material	85% bomull, 20% viskos
Färg	Vit / blå
Användning	Våtmopning för hemmabruk eller mindre utrymmen

Artikel	Storlek	Antal/fp
16011	20 cm	30 st/krt
16008	25 cm	25 st/krt
16014	26 cm	25 st/krt
16016 (klämhylsa)	25 cm	50 st/krt