



## Tvålull Svinto

Stålull

| Leverantör art.nr. | Tillverkare art.nr. | Storlek |
|--------------------|---------------------|---------|
| 410203             | 410203              | 200 g   |
| 412003             | 412003              | 2 kg    |

### Produktbeskrivning

Av fint spunnen högkvalitativ stålull som impregnerats med tvål för att öka rengöringsförmågan och minska risken för repning.

Svinto tvålull använder du överallt där du vill göra rent och ta bort fläckar, på gummistövlar, strykjärn, cykel, barnvagn, skidornas stålkanter, trätrallen, brända kastruller, insidan på ugnen m.m. Riv av en bit tvål ull som du fuktar och kramar så löddret kommer fram. Sedan gör du blänkande rent, snabbt och effektivt så länge löddret räcker. Använd inte mer tvål ull än nödvändigt. Svinto skall INTE användas på mjuka metaller som tex aluminium. Är du osäker på materialet, provnugga på ett litet område, låt ytan torka helt innan du fortsätter.

### Produktmärkning

