

TASKI® Jontec Extra

Rengörings- och underhållsmedel för golv

Produktbeskrivning

Polymerbaserad underhållsprodukt som skapar en hållbar film med hög glans samtidigt som den effektivt rengör golvet.

Produktegenskaper

- Perfekt sammansättning av polymerer, vaxer och tensider
- Kan läggas som koncentrat som polish eller användas utspädd vid dagligt underhåll
- Skapar en slitstark skyddande högblank film
- Mångsidig användning
- Den skyddande polymerfilmen förstärks för varje ytterligare skikt

Produktfördelar

- Effektiv filmuppbyggande underhållsprodukt som skapar en extra halksäker yta även i områden med tät trafik
- Det blanka ytskiktet kan poleras för ökad glans
- Kan läggas som koncentrat för att förbättra skyddet och/eller utspädd för underhåll av vattentåliga, hårda golv. Lämpligt för utläggning med mopp men fungerar även med skurmaskin
- Den skyddande filmen byggs på vid varje applicering och underlättar rengöring av golvytan

Bruksanvisning

Dosering:

Jontec Extra skall spädas. För detaljerad information om rätt dosering, se teknisk information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.


Användning:

Fuktmopning: Dosera produkten direkt i en vattenfylld hink, lägg ut lösningen och ta upp den smutsiga vätskan.

Maskin: Dosera produkten i den fyllda vattentanken, applicera lösningen och rengör golvet.

Förstagångsbehandling: Lägg ut produkten och fördela lösningen jämnt med en polishutläggare eller en ren garnmopp. Låt lösningen torka, lägg ut ytterligare skikt vid behov och polera för extra glans.

F3e



TASKI® Jontec Extra F3e

Rengörings- och underhållsmedel för golv

Teknisk information

System	Artikelnummer	Artikelnamn/Förpackning	Hink	Utseende	pH koncentrat	pH brukslösning	Relativ densitet (20°C)
Standard	7513160	TASKI Jontec Extra 2x5L	1% (100-200ml till 10L vatten) (1-2%) Förstagångsbehandling: 50%	Mjölkgig, Vit	≈ 8	≈ 8	1.03 g/cm ³

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i separat säkerhetsdatablad. <https://sds.sealedair.com/>

Endast för professionell användning.

Förvaras i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

Att beakta

Får ej användas på vattenkänsliga golv, t. ex. obehandlat trä eller kork. TASKI Jontec Forward free kan användas för periodisk rengöring mellan behandlingarna.

Miljöinformation

Alla tensider i denna produkt är lätt biologiskt nedbrytbara i enlighet med EU direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC med tillämpliga bilagor.