

KBM Reno Clean Allrengöring, oparfymerad

Praktisk data

Användning

För rengöring och underhåll av alla ytor som tål vatten såsom plast, sten, linoleumgolv, väggar, inredningar, målade ytor mm.

Egenskaper

Löser effektivt smuts och efterlämnar en ren och fräsch yta.

Dosering

Daglig rengöring – 5 ml till 10 liter vatten med Micrometoder

Storstäd – från 20 ml till 10 liter vatten

Maskinstäd – från 20 ml till 10 liter vatten

Reno Clean är mycket skonsam mot hud och material.



Teknisk data

Innehåller

Nonjoniska tensider 5-15%, komplexbildare, och vatten.

Miljöegenskaper

Märkt med Svanen

pH värde

pH 9 i koncentrat, ca 8 i brukslösning

Lagringstid

Ca 3 år, förpackningen märkt med

Bäst före datum = Batch nr.

Varningsmärkning

Ingen

Säkerhetsföreskrifter

Fullständig information om användning och hantering av produkten finns att tillgå i särskilt Säkerhetsdatablad.

Produkten är avsedd endast för professionell användning.

Artikel nr

10011719 1 liter 12 st/fp

10011721 5 liter 3 st/fp

EAN/st

7319895128922

7319895128953

