

# TASKI® Jontec Matt

Matt golvpolish

## Produktbeskrivning

Matt och halksäker golvpolish för de flesta elastiska vattentåliga golv. Den matta ytan ger ett naturligt intryck av minskad halkrisk. Eftersom produkten dessutom är mycket tålig mot alkohol och desinfektionsmedel är den lämplig att använda inom sjukvården. Minskade underhållskostnader ger en bättre ekonomi.

## Produktgenskaper

- Unik formulering som ger en matt yta
- Hållbart och slitstarkt skydd
- Tål alkohol och desinfektionsmedel bättre än vanliga golvpolish
- Lätt att applicera, torkar fort
- Halksäker enl. ASTM D-2047

## Produktfördelar

- Skapar en matt skyddande yta på de flesta elastiska vattentåliga golv
- Mycket tålig mot klackmärken och smuts, även vid tät trafik
- Särskilt lämpligt att använda inom sjukvården eftersom ytan har en matt finish och tål alkohol
- Kan appliceras med mopp eller polishutläggare. Sprids ut jämnt för ett perfekt resultat

## Bruksanvisning

### Dosering:

Produkten är färdig att använda, ska ej spädas ut. För detaljerad information om rätt dosering, se teknisk information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

### Användning:


Skaka produkten noga före användning. Uppskurning: Endast uppskurade, noggrant sköljda och fullständigt torra golv får behandlas (utom vid uppskurning med TASKI Jontec N°1 på plastgolv då sköljning ej behövs). Behandla porösa och slitna golv med någon av Diverseys grundpolishar före polishutläggning. Håll ut produkten sparsamt på golvet och sprid jämnt med en polishutläggare i överlappande stråk, ca 1-1,5 m. Låt torka helt (20-30 min) innan ytterligare skikt läggs ut på samma sätt. Applicera två skikt på icke-porösa jämna golv. Tre skikt brukar räcka för porösa golv.

Linoleum: När det första skiktet torkat poleras golvet med en singelskurmaskin utrustad med blå rondell, fuktmoppa därefter och låt sedan torka helt innan ytterligare skikt appliceras.

### Lättskurning och nyutläggning:

Lägg ut TASKI Jontec Forward free för att avlägsna ett skikt av polish (dosering 2%, 200 ml till 10 lit lösning), låt verka i 5 minuter och ta upp den smutsiga vätskan med en skurmaskin eller mopp. Låt torka fullständigt och lägg ut nya skikt av Jontec Matt free.

F2f



© A.I.S.E.

# TASKI® Jontec Matt F2f

## Matt golvpolish

### Underhåll:

Dagligt underhåll: Fuktmoppa eller kombiskura med TASKI Jontec 300 free, TASKI Jontec Tensol free eller någon av de föreslagna neutrala produkterna för rengöring och underhåll från Diverseys sortiment. Rengöring med TASKI Jontec 300 eller TASKI Jontec Tensol är också möjligt. Periodiskt underhåll: Polering med låg- eller medelvarvsmaskin (165 rpm med TASKI Ergodisc Duo) avlägsnar de flesta klackmärken eller repor. Det går att använda höghastighetspolering men då ökar glansen. Beroende på trafiken behöver golvskydd förnyas med jämna mellanrum. Detta kan ske antingen med uppskurning eller lättskurning, följt av ny polishläggning, alternativt spraypolering.

### Teknisk information

| System   | Artikelnamn | Artikelnamn/Förpackning   | Hink                          | Utseende     | pH koncentrat | pH brukslösning | Relativ densitet (20°C) |
|----------|-------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Standard | 7513194     | TASKI Jontec Matt 2 x 5 L | 100%, 20-40 ml/m <sup>2</sup> | Mjölkig, vit | ≈ 9           | ≈ 9             | 1.02 g/cm <sup>3</sup>  |

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

### Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i separat säkerhetsdatablad. <https://sds.sealedair.com/>

Endast för professionell användning.

Förvaras i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

### Att beakta

Skakas noga före användning. För att förhindra fula stråk eller hala golv ska alltid minst 20 g/m<sup>2</sup> läggas ut för varje skikt. Får ej spädas ut eller blandas med andra produkter. Får ej användas på formpressad vinyl eller obehandlad trä eller kork. Kontakta tillverkaren före användning på präglat gummi. Får ej användas utomhus eller i våtutrymmen.

### Godkännanden

Haltsäkerheten testad enligt ASTM D-2047.