



## BARDIA AQUAFIL HELSILIKONKATETER

<b>Material:</b>	Genomskinlig silikon
<b>Användartid:</b>	Upp til 12 veckor
<b>Nelatontipp:</b>	Rund och förstärkt, vilket underlättar insättning och blir mer komfortabel för patienten.
<b>Dräneringshål:</b>	Proportionell till innerlumen vilket maximerar dränage. Mjuk hålskärning ger mindre risk för irritation av slemhinna och blåsvägg samt en mindre risk att partiklar får fäste.
<b>Innerlumen:</b>	Materialet medger att innerlumen blir något större vid jämförelse med liknande latexkatetrar.
<b>Silikonmaterialet</b>	Vävnadsvänlig, reducerar möjligheten till irritation av slemhinna och förhindrar stenbildning på katetern. Styvare än latex vilket kan vara till fördel vid besvärliga kateteriseringar. Materialet är genomskinligt vilket medför att man kan upptäcka stopp i dräneringskanalen.

BARD Art.nr	Katetertyp	Längd og Ch	Volym/sterilt vatten
1658+ch+CE	Barn, 2-vägs	30 cm, Ch 8, 10	5 ml
1658+ch+CE	Manlig 2-vägs	40 cm, Ch 12-24	10 ml
1668+ch+CE	Manlig 2-vägs	40 cm, Ch 18-24	30 ml
1661+ch+CE	Kvinnlig 2-vägs	26 cm, Ch 12-16	10 ml

Bard Norden AB  
Box 823  
251 08 Helsingborg

Alla katetrar blir individuellt testade för att garantera funktion och kvalitet. Av säkerhetsskäl för personal och patient rekommenderas inte provtagning med kanyl direkt i katetern.

Tlf. 042-38 60 00 Fax 042-38 60 10  
support.nordic@crbard.com