

PRODUKTINFORMATION - OPTIVA® 2



PERIFER VENKATETER

- V- slipad, elektroplerad nålspets för att underlätta införandet
- Genomskinlig polyuretan kateter som är formad längs kanylen
- Katetern har en "tunn vägg design" för höga flöden
- Röntgentät och knickresistent kateter
- Färgkodat skyddslock för injektionsventilen
- Snäpplock för injektionsventilen för att öppna/stänga med en hand



Benämning	Färgkod	Storlek (Gauge)	Längd (mm)	Flödes hastighet ml/min	Art nr	Avdfp/st
Optiva®2	Orange	14G	45	315	1014-AI	50
Optiva®2	Grå	16G	45	210	1016-AI	50
Optiva®2	Grön	18G	45	100	1018-AI	50
Optiva®2	Grön	19G	32	110	1019-AI	50
Optiva®2	Rosa	20G	32	65	1020-AI	50
Optiva®2	Blå	22G	25	38	1022-AI	50