




## METALLSUG

- Engångs, för kirurgiskt ingrepp och undersökning i örat
- Sterilt 1-styck förpackad i peel pack eller i "Big-pack" BP (2 x 30 pack)
- Den böjda vinkeln är speciellt utformad för att underlätta undersökning och ingrepp via mikroskop
- Snabbkoppling - lätt att byta metallsug under pågående behandling
- Sterilisering: EO
- Material: PP/ Medicinskt rostfritt stål

### Metallsug - Stapes

- Specialsug för stapeskirurgi



6066507040

| Artikelnr    | mm           | Färg   | Koppling  | Avd./Trpt. fp | /peel-pack |
|--------------|--------------|--------|-----------|---------------|------------|
| 6066500040   | 0,4 x 70     | lila   | luer-lock | 30/900        | 1 st       |
| 6066507040   | 0,4/0,7 x 77 | lila   | luer-lock | 10/900        | 1 st       |
| 6066500070   | 0,7 x 70     | svart  | luer-lock | 60/1800       | 1 st       |
| 6066500100   | 1,0 x 70     | brun   | luer-lock | 60/1800       | 1 st       |
| 6066500100BP | 1,0 x 70     | brun   | luer-lock | 60/720        | 30 st      |
| 6066500140   | 1,4 x 70     | vit    | luer-lock | 60/1800       | 1 st       |
| 6066500140BP | 1,4 x 70     | vit    | luer-lock | 60/720        | 30 st      |
| 6066501140   | 1,4 x 70     | vit    | rund hub  | 60/1800       | 1 st       |
| 6066501140BP | 1,4 x 70     | vit    | rund hub  | 60/720        | 30 st      |
| 6066500170   | 1,7 x 70     | grå    | luer-lock | 60/1800       | 1 st       |
| 6066500170BP | 1,7 x 70     | grå    | luer-lock | 60/720        | 30 st      |
| 6066500208   | 2,0 x 70     | grön   | luer-lock | 60/1800       | 1 st       |
| 6066500208BP | 2,0 x 70     | grön   | luer-lock | 60/720        | 30 st      |
| 6066502140   | 2,0 x 70     | grön   | rund hub  | 60/1800       | 1 st       |
| 6066502140BP | 2,0 x 70     | grön   | rund hub  | 60/720        | 30 st      |
|              |              |        |           |               |            |
| 6066500045   | 0,4 x 80     | lila   | luer-lock | 60/1800       | 1 st       |
| 6066500072   | 0,7 x 80     | svart  | luer-lock | 60/1800       | 1 st       |
| 6066500102   | 1,0 x 80     | brun   | luer-lock | 60/1800       | 1 st       |
| 6066500142   | 1,4 x 80     | vit    | luer-lock | 60/1800       | 1 st       |
| 6066500142BP | 1,4 x 80     | vit    | luer-lock | 60/720        | 30 st      |
| 6066501180   | 1,4 x 80     | vit    | rund hub  | 60/1800       | 1 st       |
| 6066501180BP | 1,4 x 80     | vit    | rund hub  | 60/720        | 30 st      |
| 6066500172   | 1,7 x 80     | grå    | luer-lock | 60/1800       | 1 st       |
| 6066500200   | 2,0 x 80     | grön   | luer-lock | 60/1800       | 1 st       |
| 6066500200BP | 2,0 x 80     | grön   | luer-lock | 60/720        | 30 st      |
| 6066502200   | 2,0 x 80     | grön   | rund hub  | 60/1800       | 1 st       |
| 6066502200BP | 2,0 x 80     | grön   | rund hub  | 60/720        | 30 st      |
| 6066500250   | 2,5 x 80     | orange | rund hub  | 30/900        | 1 st       |
| 6066500250BP | 2,5 x 80     | orange | rund hub  | 60/720        | 30 st      |
| 6066500300   | 3,0 x 80     | blå    | rund hub  | 30/900        | 1 st       |
| 6066500300BP | 3,0 x 80     | blå    | rund hub  | 60/720        | 30 st      |
| 6066500400   | 4,0 x 80     | gul    | rund hub  | 30/900        | 1 st       |
| 6066500400BP | 4,0 x 80     | gul    | rund hub  | 60/720        | 30 st      |
|              |              |        |           |               |            |
| 6066509100   | 1,0 x 100    | brun   | luer-lock | 30/900        | 1 st       |
| 6066509140   | 1,4 x 100    | vit    | luer-lock | 30/900        | 1 st       |
| 6066509140BP | 1,4 x 100    | vit    | luer-lock | 30/720        | 30 st      |
| 6066501100   | 1,4 x 100    | vit    | rund hub  | 30/900        | 1 st       |
| 6066509170   | 1,7 x 100    | grå    | luer-lock | 60/1800       | 1 st       |
| 6066509200   | 2,0 x 100    | grön   | luer-lock | 30/900        | 1 st       |
| 6066509200BP | 2,0 x 100    | grön   | luer-lock | 30/720        | 30 st      |
| 6066502100   | 2,0 x 100    | grön   | rund hub  | 30/900        | 1 st       |
| 6066509250   | 2,5 x 100    | orange | rund hub  | 30/900        | 1 st       |
| 6066509250BP | 2,5 x 100    | orange | rund hub  | 30/720        | 30 st      |
| 6066509300   | 3,0 x 100    | blå    | rund hub  | 30/900        | 1 st       |
| 6066509300BP | 3,0 x 100    | blå    | rund hub  | 30/720        | 30 st      |

avd. fp. = minsta kvantitet / beställning