


# 3-vägskranar och förlängningsslangar



## 3-vägskranar med/utan förlängningsslang



### Ett komplett sortiment av 3-vägskranar - med och utan förlängningsslang - SWAN-LOCK® injektionsmembran

Vår roterbara trevägskran fungerar även för infusions- och injektionslösningar som är baserade på fett eller alkohol, i minst 72 timmar.

Ett brett sortiment av trevägskran med förlängningsslang i olika längder ger stor valfrihet. Vårt injektionsmembran SWAN-LOCK® finns integrerat antingen på 3-vägskranen eller direkt på slangdelen för ökad hygienisk säkerhet. Ett extra plus är den roterbara funktionen hos den monterade slangdelen med injektionsmembran vilket ger ett friare arbetssätt.

**Injektionsmembran SWAN-LOCK®:** Är integrerat direkt på 3-v kranen eller om så önskas på slangdelen. Ytterst liten dead-space 0,09 ml. SWAN-LOCK® kan användas upp till 3 dygn vid lipidlösningar och 7 dygn om enbart klara vätskor administreras.

Fyller EN standard: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707, DIN EN ISO 8536-9.

**CODAN's produkter är tillverkade i Europa.**

**- En säker förbindelse**

# 3-vägskranar och förlängnings slangar



## 3-vägskranar med/utan förlängnings slang

Slang: PVC (DEHP-fri) eller PVC-fri green line®

Kran: Polykarbonat/Polyetylen

Skyddshätta: Polypropylen, Polyetylen

Flowstop: Hydrofobiskt filter

Rull-Lock: ABS (akrylnitril-butadien och styren monomer)

Kranens innerdiameter: 2,2 mm

Fyllnadsvolym kran: 0,15 ml

**Tryckresistent:** Tål tryck upp till 2 bar

**Steriliseringmetod:** Etylenoxid

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
<b>Trevägskran med förlängnings slang, Rullock &amp; Flowstop, No DEHP</b>								
714506	3-v-kran m 15cm slang DEHP-fritt		100	6300	J	N	S	TOTM
714507	3-v-kran m 30cm slang DEHP-fritt		80	5040	J	N	S	TOTM
714508	3-v-kran m 60cm slang DEHP-fritt		80	5040	J	N	S	TOTM
714509	3-v-kran m 90cm slang DEHP-fritt		80	5040	J	N	S	TOTM
714510	3-v-kran m 120cm slang DEHP-fritt		80	5040	J	N	S	TOTM
714511	3-v-kran m 150cm förl.slang, NoDEHP		80		J	N	S	TOTM
714519	3-v-kran m två SWAN-LOCK®+15cm slang		100	6300	J	N	S	TOTM
714537	3-v-kran m sido SWAN-LOCK®+15cm slang		100	6300	J	N	S	TOTM
714545	3-v kran m roterb Y-SWAN-LOCK® +6cm slang		80	5040	J	N	S	TOTM
714546	3-v kran m roterb Y-SWAN-LOCK® +10cm slang		80	5040	J	N	S	TOTM
714547	3-v kran m roterb Y-SWAN-LOCK® +25cm slang		80	5040	J	N	S	TOTM
714548	3-v kran m roterb Y-SWAN-LOCK® +100cm slang		80	5040	J	N	S	TOTM
714559	3-v-kran mikro m 15cm slang Luer-Lock		80	5040	J	N	S	TOTM
714560	3-v-kran mikro m 15cm slang+roterbar Luer-Lock		80	5040	J	N	S	TOTM
714575	3-v-kran mikro m 25cm slang+fast Luer-Lock		80	5040	J	N	S	TOTM
714562	3-v kran m 7cm slang+roterbar Luer-Lock		100	6300	J	N	S	TOTM
714563	3-v kran m 25cm slang+roterbar Luer-Lock		100	6300	J	N	S	TOTM
714564	3-v kran m fast 11cm Y-SWAN-LOCK® slang		100	1800	J	N	S	TOTM
714566	3-v kran m fast 15cm Y-SWAN-LOCK® slang		80	5040	J	N	S	TOTM
714568	3-v kran m fast 30cm Y-SWAN-LOCK® slang		80	5040	J	N	S	TOTM
714570	3-v kran m fast 105cm Y-SWAN-LOCK® slang		80	5040	J	N	S	TOTM
<b>Trevägskran med förlängnings slang, PVC-fri green line®</b>								
714805	3-v-kran m 15cm slang green line®		100	6300	J	J	S	NEJ
714814	3-v-kran m 30cm slang green line®		100		J	J	S	NEJ
714815	3-v-kran m 60cm slang green line®		100		J	J	S	NEJ
714816	3-v-kran m 90cm slang green line®		100		J	J	S	NEJ
714820	3-v-kran m två SWAN-LOCK®+15cm slang green line®		100		J	J	S	NEJ
714828	3-v-kran mikro m två SWAN-LOCK®+15cm slang, blå green line®		100	6300	J	J	S	NEJ
714829	3-v-kran mikro m två SWAN-LOCK®+30cm slang green line®		100		J	J	S	NEJ
714819	3-v-kran m sido SWAN-LOCK®+30cm slang green line®		100		J	J	S	NEJ
714836	3-v-kran mikro m 15cm slang Luer-Lock green line®		100		J	J	S	NEJ
714837	3-v-kran mikro m 15cm slang+roterbar Luer-Lock green line®		100	6300	J	J	S	NEJ
714839	3-v-kran mikro m 25cm slang+fast Luer-Lock green line®		100		J	J	S	NEJ
714821	3-v-kran m 15cm slang+inj ventil green line®		100		J	J	S	NEJ
714554	3-v-kran m 15cm roterbar slang green line®		100		J	N	S	TOTM
714556	3-v-kran m 75cm roterbar slang green line®		100		J	N	S	TOTM