


3-vägskranar och förlängningsslangar



Trevägskranar



Ett komplett sortiment av trevägskranar - med och utan förlängningsslang - SWAN-Lock injektionsmembran

Vår roterbara trevägskran är garanterad att motstå påverkan från infusions/injektionslösningar som är baserade på fett eller alkohol, i minst 72 timmar.

Ett brett sortiment av trevägskran med förlängningsslang i olika längder ger stor valfrihet. Vårt injektionsmembran SWAN-Lock[®] finns integrerat antingen på 3-v kranen eller direkt på slangen för ökad hygienisk säkerhet. Ett extra plus är den roterbara funktionen hos den monterade slangen med injektionsmembran vilket ger ett friare arbetssätt.

CODAN över 40 åriga erfarenhet från tillverkning av produkter för infusionsterapi garanterar att Ni får produkter som är anpassade till de höga krav som dagens moderna sjukvård kräver.

3-vägskranar och förlängningsslangar



Trevägskranar



3-v kran med roterbar koppling - med eller utan SWAN-Lock

Materialspecifikation

Slang: PVC (DEHP-fri) eller PVC-fri
 Kran: Polykarbonat/Polyetylen
 Skyddshätta: Polypropylen, Polyetylen
 Flowstop: Hydrofobiskt filter
 Rull-lock: ABS
 Kranens innerdiameter: 2,2 mm
 Fyllnadsvolym kran: 0,15 ml

Roterbarhet:

Förhindrar att trevägskranen lossnar, underlättar injicering via trevägskranens injektionsventil eller injektionsmembran, samt förenklar fixering av trevägskranen på tex venkanyl

Tryckresistent: Tål tryck upp till 2 bar

Injektionsmembran SWAN-Lock® Är integrerat direkt på 3-v kranen eller om så önskas på slangdelen. Ytterst liten dead-space 0,09ml. SWAN-Lock® kan användas upp till 3 dygn vid lipidlösningar och 7 dygn om enbart klara vätskor administreras.

Steriliseringmetod: EO

Fyller EN standard: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707, DIN EN ISO 8536-9.

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
Trevägskran								
445852	3-vägskran vit roterbar	25	300	9600	J	J	S	NEJ
445101	3-v-kran m SWAN-Lock blå	50	600	14400	J	J	S	NEJ
445102	3-v-kran m 2st SWAN-Lock blå	50	600		J	J	S	NEJ
Trevägskran med förlängningsslang, Rullock & Flowstop, No DEHP								
714506	3-v-kran m 12cm förl.slang, NoDEHP		100	6300	J	N	S	TOTM
714507	3-v-kran m 30cm förl.slang, NoDEHP		80	5040	J	N	S	TOTM
714508	3-v-kran m 60cm förl.slang, NoDEHP	10	80	5040	J	N	S	TOTM
714509	3-v-kran m 90cm förl.slang, NoDEHP	10	80	5040	J	N	S	TOTM
714510	3-v-kran m 120cm förl.slang, NoDEHP		80	5040	J	N	S	TOTM
714511	3-v-kran m 150cm förl.slang, NoDEHP		80		J	N	S	TOTM
714519	3-v-kran m 12cm förl.slang m 2 st Swan-Lock		100	6300	J	N	S	TOTM
714537	3-v-kran m sido Swan och 12cm förl.slang		100		J	N	S	TOTM
714545	3-v kran m rotb slang 6cm m Y-Swan		80	5040	J	N	S	TOTM
714546	3-v kran m rotb slang 10cm m Y-Swan		80	5040	J	N	S	TOTM
714547	3-v kran m rotb slang 25cm m Y-Swan		80	5040	J	N	S	TOTM
714548	3-v kran m rotb slang 100cm m Y-Swan		80	5040	J	N	S	TOTM
714559	3-v kran m microslang 15cm - fast Luer-Lock		80		J	N	S	TOTM
714560	3-v kran m microslang 15cm - roterbar Luer-Lock		80		J	N	S	TOTM
714562	3-v kran m slang 7cm - roterbar Luer-Lock				J	N	S	TOTM
714563	3-v kran m slang 25cm - roterbar Luer-Lock				J	N	S	TOTM
Trevägskran med förlängningsslang och inj.ventil, No DEHP								
714512	3-v-kran m injek.vent 12cm förl. NoDEHP		100	6300	J	N	S	TOTM
714513	3-v-kran m injek.vent 100cm förl. NoDEHP		80	5040	J	N	S	TOTM
Trevägskran med förlängningsslang, PVC-fri								
714805	3-v-kran m 12cm förl.slang green line		100	3600	J	J	S	NEJ
714814	3-v-kran m 30 cm slang Greenline		100		J	J	S	NEJ
714815	3-v-kran m 60cm förl.slang Greenline		100		J	J	S	NEJ
714816	3-v-kran m 90 cm slang Greenline		100		J	J	S	NEJ
714820	3-v-kran m 2 Swan + 12cm slang Greenline		100		J	J	S	NEJ
714828	3-v-kran m 2 Swan + 12cm slang micro Greenline		100		J	J	S	NEJ
714829	3-v-kran m 2 Swan + 30cm slang micro Greenline		100		J	J	S	NEJ
714819	3-v-kran m sidoSwan + 30cm slang Greenline		100		J	J	S	NEJ
Muster 1931	3-v kran med roterbar slang macro 12 cm Greenline		100		J	J	S	NEJ
Muster 1932	3-v kran med roterbar slang macro 75 cm Greenline		100		J	J	S	NEJ
Muster 1933	3-v kran med roterbar slang macro 100 cm Greenline		100		J	J	S	NEJ
714836	3-v kran m microslang 15cm - fast Luer-Lock		100		J	J	S	NEJ
714837	3-v kran m microslang 15cm - roterbar Luer-Lock		100		J	J	S	NEJ