

Specialaggregat



Infusionsaggregat med inbyggd trevägskran




Infusionsaggregat med inbyggd trevägskran för säkrare infusionsterapi.

Infusionsaggregat med inbyggd trevägskran finns för såväl infusionslösningar i plastpåse som glasflaska (där urluftning behövs). Finns även Infusionsaggregat med integrerad SWAN -koppling (nålfritt membran) på slangen. Inbyggd trevägskran med 15 cm förlängningsslang förenklar hantering och minimerar behovet av olika kopplingar som riskerar att lossna ofrivilligt.

Vår unika Flowstop eliminerar risken för läckage och kontamination av luer-lockkopplingen. Patenterade droppregulator ger en säker och konstant dropptakt.

CODAN's över 40-åriga erfarenhet från tillverkning av produkter för infusionsterapi garanterar produkter som är anpassade till de höga krav som dagens moderna sjukvård kräver.

Infusionsaggregat med inbyggd trevägskran



1. Skyddshuv säkerställer steriliteten av aggregatets insida. Insticksspets speciellt utformad för lätt penetration av alla förekommande gummiproppar och plastmembran.
2. Droppkammare med nivåring. Den flexibla droppkammaren möjliggör en enkel och snabb inställning av vätskenivån. Den reflexfria ytan på droppkammaren underlättar en noggrann kontroll av den inställda dropptakten. Luftning med integrerat hydrofob bakteriefilter. Luckan skall stängas när inte luftning av flaska krävs. Dropprör standard (20 drp aquadest = 1 g +/- 0,1g). Vätskefilter med 176 mm² verksamt filteryta och exakt maskvidd på 15µm
3. Slang av transparent PVC, Ø 3,0 x 4,1 mm
4. Droppregulator (blå) - patenterad precisionsrullklämma för noggrann inställning av dropptakten. Maximalt +/- 10% avvikelse
5. Inbyggd trevägskran med 15 cm förlängningsslang för enkel hantering av injektioner eller koppling av parallellinfusion
6. Roterbar Luer-Lockkoppling och skyddshuv Flowstop eliminerar läckage, säkerställer steriliteten av aggregatets insida samt förhindrar kontamination av luer-lockkopplingen

Steriliseringsmetod

EO

EN standard

Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN ISO 8536-4, Luer-lock DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
	Med inbyggd trevägskran och förlängningsslang							
372713	Inf agg U74 m fast 3-v-kran+15cm slang NoDEHP	80	320	2880	J	N	S	TOTM
372717	Inf agg S86 m löstagbar 3-v-k+15cm slang NoDEHP	80	320	2880	J	N	S	TOTM
374821	Inf agg B86 green line 175cm m fast 3-v-kran+15cm slang	80	320	2880	J	J	S	NEJ
374822	Inf agg B86 green line 320cm m fast 3-v-kran+15cm slang	80	320	2560	J	J	S	NEJ
374823	Inf agg B86 green line 320cm m löstagbar 3-v-kran+15cm slang	80	320	2560	J	J	S	NEJ
	med inbyggd 3-vägskran i PVC-fritt material							
374817	Inf agg B86 green line 175cm m löstagbar 3-v-k+15cm slang	80	80	2880	J	J	S	NEJ
	Med Y-Swan på slang							
374826	Inf agg B86 m Y-Swan Green line	100	400	3600	J	J	S	NEJ