


3-vägskranar och förlängningsslangar



Förlängningsslangar med eller utan 3-vägskran



Ett komplett sortiment av förlängningsslangar Luer-lock kopplingar hane/hona med eller utan 3-vägskran

Vår roterbara trevägskran fungerar även för infusions- och injektionslösningar som är baserade på fett eller alkohol, i minst 72 timmar.

Injektionsmembran SWAN-LOCK®: Är integrerat direkt på 3-v kranen eller om så önskas på slangdelen. Ytterst liten dead-space 0,09 ml. SWAN-LOCK® kan användas upp till 3 dygn vid lipidlösningar och 7 dygn om enbart klara vätskor administreras.

Separata förlängningsslangar i 8 olika längder från 25 cm till 530 cm med hane/hona koppling

Fyller EN standard: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707, DIN EN ISO 8536-9.

CODAN's produkter är tillverkade i Europa.

- En säker förbindelse

3-vägskranar och förlängningsslangar



Förlängningsslangar med eller utan 3-vägskran

Sortiment

Separata förlängningsslangar i 8 olika längder; 25, 30, 90 och 120, 200, 350, 400 och 530 cm. Hane/hona Luer fattning.

Mjukt material i Luer-Lock kopplingen

Minimerar risken för att kopplingarna fastnar i varandra

Materialspecifikation förlängningsslangar

Slang: PVC NoDEHP alt. PVC-fri green line®

Slangdimension: inner Ø: 3,0 mm, yttre Ø: 4,2 mm

Fyllnadsvolym

714343: 24,0 ml

715421: 2,1 ml

715481: 6,3 ml

715486: 8,4 ml

Flödeshastighet

714343: 92,65 ml/min

Materialspecifikation 3-vägskran med eller utan slang

Slang: PVC (DEHP-fri) eller PVC-fri green line®

Kran: Polykarbonat/Polyetylen

Skyddshätta: Polypropylen, Polyetylen

Flowstop: Hydrofobiskt filter

Rull-Lock: ABS (akrylnitril-butadien och styren monomer)

Kranens innerdiameter: 2,2 mm

Fyllnadsvolym kran: 0,15 ml

Tryckresistent: Tål tryck upp till 2 bar

Steriliseringmetod

Etylenoxid

| Artikel nr. | Produktbeskrivning | Avd fp. | Trpt fp. | Pall fp. | Latex fri | PVC fri | S/OS | Mjukgörare |
|---|--|---------|----------|----------|-----------|---------|------|------------|
| Förlängningsslang Hane/Hona | | | | | | | | |
| 714329 | Förl slang 30cm DEHP-fritt | | 100 | 6300 | J | N | S | TOTM |
| 715481 | Förl slang 90cm DEHP-fritt | 30 | 240 | 2880 | J | N | S | TOTM |
| 714824 | Förl slang 90cm green line® | | 100 | | J | J | S | NEJ |
| 715486 | Förl slang 120cm DEHP-fritt | 30 | 240 | 2880 | J | N | S | TOTM |
| 714020 | Förl slang 150cm transparent | | 200 | 19200 | J | N | S | TOTM |
| 714021 | Förl slang 150cm DEHP-fritt | | 200 | 7200 | J | N | S | TOTM |
| 714408 | Förl slang 200cm DEHP-fritt | | 100 | 3600 | J | N | S | TOTM |
| 714544 | Förl slang 300cm DEHP-fritt | | 100 | | J | N | S | TOTM |
| 714343 | Förl slang f blodvärmare 350cm | 100 | 400 | 3200 | J | N | S | TOTM |
| 714302 | Förlängningsslang 400cm transparent | | 100 | | J | N | S | DEHP |
| 714478 | Förlängningsslang 530cm transparent | | 100 | | J | N | S | TOTM |
| 714804 | Förl slang blodvärmare 350cm green line® | 80 | 320 | | J | J | S | NEJ |
| För CVK | | | | | | | | |
| 714525 | Förl slang CVK 25cm | | 100 | 6400 | J | N | S | TOTM |
| Trevägskran | | | | | | | | |
| 445101 | 3-v-kran m SWAN-LOCK®, blå | 50 | 600 | 14400 | J | J | S | NEJ |
| 445102 | 3-v-kran m två SWAN-LOCK®, blå | 50 | 600 | 14400 | J | J | S | NEJ |
| 445760 | 3-v-kran m injektionsventil roterbar | 25 | 300 | 9600 | J | J | S | NEJ |
| 445852 | 3-v-kran roterbar, vit | 25 | 300 | 9600 | J | J | S | NEJ |
| 714537 | 3-v-kran m sido SWAN-LOCK®+15cm slang | | 100 | 6300 | J | N | S | TOTM |
| Trevägskran med förlängningsslang och injektionsventil | | | | | | | | |
| 714512 | 3-v-kran m 15cm slang+inj ventil DEHP-fritt | | 100 | 6300 | J | N | S | TOTM |
| 714513 | 3-v-kran m 100cm slang+inj ventil DEHP-fritt | | 80 | 5040 | J | N | S | TOTM |
| 714821 | 3-v-kran m 15cm slang+inj ventil green line® | | 100 | | J | J | S | NEJ |