

Longopac® Stand

– simply smarter



Ett säcksystem
för effektiv
avfallshantering

- Hygienisk
- Effektiv
- Klimatsmart

För en smartare avfallshantering



HYGIENISK


- Byte och förslutning sker från säckens utsida – ingen kontakt med avfallet.
- Spill runt öppningen följer med ner i nästa säck.
- Enkel rengöring.

EFFEKTIV

- Laddas med upp till 110 meter lång säckkassett.
- Alltid ny säck på plats.
- Alltid försluten säck.
- Snabba säckbyten – spar tid.
- Variabel säckstorlek ger flexibla bytesintervaller.

KLIMATSMART

- Longopac säckmaterial tillverkas i 3-skikts polyeten, vilket ger låg råvarotgång och hög styrka.
- Longopac finns även i kompostcertifierad bioplast.
- Variabel säckstorlek ger alltid fulla säckar.
- Oberoende livscykelstudier visar på mindre än en $\frac{1}{3}$ koldioxid jämfört med traditionella sopsäckar.
- Kunder kan kalkylera sin miljöbesparing med Paxxos CO₂-kalkylator och Paxxo kan utfärda CO₂ emission-certifikat på CO₂-besparingen.



Färgkoder

0	2
1	4
	5
	6

Alla versioner av Longopac Stand laddas med Longopac-kassett som finns i olika styrkor och färger.

Longopac® Stand CLASSIC



Stand Classic Mini/Mini Food



Stand Classic Maxi/Maxi Food



Stand Classic Recycling



Produktfamilj	Namn	Art.no.	Höjd mm	Bredd mm	Vikt kg	Inkastöppning
Classic	Mini	31400	850	380	3,2	Ø290
Classic	Mini Food	31436	850	380	3,2	Ø290
Classic	Maxi	30070	1055	570	5,4	Ø420
Classic	Maxi Food	30116	1055	570	5,4	Ø420
Classic	Maxi Recycling	30090	1200	570	5,8	Ø420

Stand Mini och Maxi samt Recycling är utrustade med en bottenplatta i ABS och kassetthållare i PP-plast. Ben i aluminium och hjul i galvaniserat stål. Tillval är ben och hjul i rostfritt stål eller fötter i plast.

Stand Classic Recycling varianten är främst avsedd för hantering av plast, papper eller annat material av större volymer som sedan ska komprimeras för återvinning.

Finns endast i Maxi version och till denna används Longopac Recycling kassetten som är 160 m, kassetten finns som standard eller i perforerat utförande.

Stand Classic Mini och Maxi ställ finns även som Food. Stand Food är avsett för livsmedelsindustrin. Bottenplatta och kassetthållare i PP-plast med blått metalldetekterbart material. Ben och hjul är i rostfritt stål.

Longopac® Stand CLASSIC



Stand Dynamic Mini/Mini Pedal



Stand Dynamic Midi/Midi Pedal



Stand Dynamic Maxi/Maxi Pedal



Produktfamilj	Namn	Art.no.	Höjd mm	Bredd mm	Vikt kg	Inkastöppning
Dynamic	Mini	34650 Fzb 34660 Inox	952	392	6,5	232x232
Dynamic	Mini Pedal	34670 Fzb 34680 Inox	968	392	7,3	232x232
Dynamic	Midi	34600 Fzb 34620 Inox	952	496	8,9	320x280
Dynamic	Midi Pedal	34640 Fzb 34630 Inox	952	496	9,7	320x280
Dynamic	Maxi	34700 Fzb 34710 Inox	971	560	10	358x358
Dynamic	Maxi Pedal	34720 Fzb 34730 Inox	986	560	11	358x358

Fzb är galvaniserad plåt. Inox är rostfritt stål.

Midi-stället är utformat för vanliga och lite mer krävande miljöer med en friare arbetsyta för säckbytet samt möjlighet att bromsa framhjulen som är större och tystare. Möjlighet att montera buntbandshållare och sax på vänster eller höger sida om kassetthållaren.

Midi Pedal har samma egenskaper som Midi Dynamic samt är utrustat med pedal och lock. Stället är utrustat med dämpare för en mjukare stängning. 85 graders öppning för lättare hantering av avfall eller packetering. Midi Pedal kan även ställas helt öppet i 100 grader för en snabbare laddning av kassett. Plastdetaljer i metalldetekterbart material.

Longopac® Stand CLASSIC



Stand Dynamic UBS

Produktfamilj	Namn	Art.no.	Höjd mm	Bredd mm	Vikt kg	Inkastöppning
Dynamic	UBS	34500 Pulverlackerad	655	280	6,3	430x166

Stand UBS har samma mått som de rektangulära plastkärl som redan finns på marknaden. Stand UBS laddas med en Longopac MIDI kassett. Säckbyte sker genom att med ett

enkelt handgrepp fälla ner ena sidan av hållaren. Materialet är pulverlackerat stål.





Maxi Wall



Mini Wall



Mini Flex

Produktfamilj	Namn	Art.no.	Höjd mm	Bredd mm	Inkastöppning
Wall Solutions	Maxi Wall	30080	570	600	Ø420
Wall Solutions	Mini Wall	31420	380	450	Ø290
Wall Solutions	Mini Flex	34310	374	256	285 x 165

För modell Classic Maxi och Mini är kassetthållaren i PP-plast, med en väggkonsol i aluminium. Dessa finns även med lock.

Longopac Flex är den minsta väggmodellen och lämpar sig för utrymmen som badrum och hygienutrymme.



Tillbehör



Lock till Longopac Stand Classic Maxi och Mini
Mini. Art. no. 31140
Maxi. Art. no. 30140



Ställkoppling till Longopac Stand Classic
Art. no. 33750
Kopplar på ett enkelt och stabilt sätt ihop två eller flera Longopac Stand. Det går även bra att koppla Maxi med Mini.



Sarg till Longopac Stand Classic Maxi
Art. no. 33900
Sargen håller säcken på plats.



Sarg till Longopac Stand Classic Mini
Art. no. 33890
Sargen håller säcken på plats.



Buntbandshållare till Longopac Stand Classic Standard, grå. Art. no. 30410
Metalldetekterbar, blå. Art. no. 30416
Buntbandshållaren snabbar upp säckbytena ytterligare och håller buntbanden på plats. Passar både Maxi och Mini, och finns i två utföranden.



Buntbandshållare till Longopac Stand Dynamic
Art. no. 30410 (endast hållare)
Buntbandshållaren för Dynamic-serien passar för Mini, Midi och Maxi Dynamic.



Hålskiva till Longopac Stand Classic Maxi
Art. no. 30170
Förminskar ikastöppningen vilket ger enklare komprimering av exempelvis returplast. Finns endast till Maxi.



Saxkit till Longopac Stand Dynamic, metalldetekterbart
Art. no. 34609
Kit som innehåller metall-detekterbar sax, saxhållare, rostfri vajer.



Adjustable plate till Stand Classic Mini
Art. no. 31480
Minskar förbrukningen av säckmaterial samt reducerar säckens storlek. Avsedd i första hand för klabbigt, tungt avfall. Kan med fördel användas till Bio-säckkassetter.

www.longopac.se



Paxxo AB • Bjurögatan 35, SE-211 24 Malmö, Sweden
www.paxxo.se • Tel: +46 (0)40-18 60 25

