



SW micromotor SPR3

Artikelnr: 1108

SW micromotor SPR3, 7 - 40.000 varv/min, med spray

SW micromotor SPR3 är en tystgående micromotor med sprayfunktion. Spraymaskiner har den fördelen att de binder dammet och att arbetsområdet kyls ned. Maskinen levereras med bärhandtag och handstycksfäste. SW micromotor SPR3 används med destillerat eller avjoniserat vatten, detta är en fördel då man slipper tidigare generationers brukslösning med alkohol. Vattentanken är placerad på sidan men med ett fönster på framsidan så att kvarvarande vätskemängd kan ses. Kompressorn som styr vattentrycket manövreras med separat strömbrytare, och justeringen av spraymängden justeras med ett separat vred. Sprayfunktionen kan stängas av, och ger då möjlighet till torr slipning. Den patenterade handstyckskonstruktionen med frigöringsmekanism möjliggör slipstiftsbyte under tiden maskinen är igång och handstycket är under rotation. Handstycket kan ställas om för höger- eller vänsterrotation. Maskinens varvtal kan regleras steglöst mellan 7.000 - 40.000 varv/minut. SW micromotor SPR3 med sprayfunktion kräver ett minimum av underhåll.



Tekniska specifikationer:

Totalvikt: 3080 gr

Handstyckets vikt: 190 gr

Mått: L 170 x B 240 x H 135 mm

Tillbehör:

Filter för tank art nr 90462: Detta filter är monterat i tanken för att eliminera eventuella driftproblem i sprayfunktionen. Vi rekommenderar att det byts ca: 2 gånger per år.

Topptätning handstycke art nr 90071: I toppen på handstycket sitter en tätning som är till för att vätska inte skall tränga in i mekanismen. Vår rekommendation är att denna packning byts ca: var 4:e vecka.