


# Specialaggregat



## Infusionsaggregat med inbyggd R-LOCK backventil



### Luftat infusionsaggregat med R-Lock backventil och löstagbar 3-vägskran med förlängning

Efter kunders önskemål finns numera våra infusionsaggregat i modeller med ex inbyggd 3-vägskran med förlängningsslang som ger en förenklad hantering och minimerar behovet av egna av användaren hopbyggda konstruktioner. En annan säkerhetslösning är aggregat med integrerad envägsventil - **R-LOCK** - som förhindrar risken med backflöde, speciellt lämpat vid parallellinfusioner.

Lägg därtill vår unika Rullock roterbara koppling mot patientens infartskanyl och vårt sk Flowstop som eliminerar risken för läckage och kontamination av Luerkopplingen - så har du både ett säkert och användarvänligt infusionsaggregat.

PVC-fritt material eller PVC No-DEHP - valet är Ditt!

Vad Du än väljer får Du ett infusionsaggregat som dessutom har vår välkända patenterade rullklämma - detta gör att Du som användare kan garanteras en lätt inställbar, säker och konstant dropptakt - allt för Dig och Dina patienters säkerhet.

**CODAN's produkter är tillverkade i Europa.**

**- En säker förbindelse**

## Infusionsaggregat med inbyggd R-LOCK backventil



Samtliga produkter är tillverkade med fast integrerad R-LOCK - vår unika backventil. R-LOCK öppnar i flödesriktningen och stänger automatiskt vid backflöde. Vid parenterala nutritionslösningar och lipider rekommenderas maximalt 72 timmars användning.

**Uppfyller enligt DIN standard 58362: 2,0 bar**

**Luftade infusionsaggregat** - För användning till plastbehållare eller glasflaskor, vid infusionspåsar stänges luckan. Standardlängd 175cm eller X-tra lång 300 cm - exklusive löstagbar 3-vägskran m 15 cm förlängning. Alla med R-LOCK backventil.

**Transfusionsaggregat** - Enkel eller dubbel modell. Xtra stor filtervolym på det dubbla (går även få på enkelmodell) Båda med R-LOCK backventil.

**Doseringsaggregat** - Kammarvolym 150 ml. Mikrodropp med 60 dr/ml. R-LOCK backventil. En modell med löstagbar 3-vägskran med förlängning.

**Mix-Ad blandningsaggregat antibiotika** - Mono eller Duo-set. Med eller utan integrerad 3-vägskran.

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjuggörare	
<b>Luftade infusionsaggregat med R-LOCK</b>									
434479	Inf agg L86 m luftn m backventil		100	3600	J	N	S	TOTM	
434477	Inf agg L86 m luftn 320cm m backventil		100	3600	J	N	S	TOTM	
434483	Inf agg L86 m luftn m backventil+löstb 3-v-kran m 15cm slang		100	3600	J	N	S	TOTM	
434481	Inf agg L86 m luftn 320cm m backventil+löstb 3-v-kran m 15cm		100	3600	J	N	S	TOTM	
434538	Inf agg V86 m luftn+ventil m backventil		100	3600	J	N	S	TOTM	
434478	Inf agg V86 m luftn+ventil 320cm m backventil		100	3600	J	N	S	TOTM	
434482	Inf agg V86 m luftn+ventil 300cm m backv+lös 3-v-kran m 15cm		100	3600	J	N	S	TOTM	
434484	Inf agg V86 m luftn+ventil m backv+löst 3-v-kran m 15cm slan		100	3600	J	N	S	TOTM	
434485	Inf agg L86 backv lös 3-v-k SWAN-LOCK®+15cm Y-SWAN-LOCK®, bl		100	3600	J	N	S	TOTM	
<b>Transfusionsaggregat med R-LOCK</b>									
455552	Transf agg B93 m backventil		100	3600	J	N	S	TOTM	
531014	Transf agg B93 Y-grenad m backventil		60	3780	J	N	S	TOTM	
454809	Transf agg B93 m backventil green line®		100	3600	J	J	S	NEJ	
454810	Transf agg B93 250cm m backventil green line®		100	3600	J	J	S	NEJ	
<b>Doseringsaggregat med R-LOCK</b>									
594029	Doserings agg mikrodropp 60dr/ml m backventil		12	756	J	N	S	TOTM	
594030	Doserings agg mikrodropp 60dr/ml backv+lös 3-v-kran m 15cm		12	756	J	N	S	TOTM	
<b>Mix-Ad blandningsaggregat för antibiotika med R-LOCK</b>									
251073	Blandn agg Mono-Set m backventil		100	100	3600	J	N	S	TOTM
251075	Blandn agg Mono-Set m backventil+3-v-kran		100	400	3200	J	N	S	TOTM
251124	Blandn agg Duo-Set Y-grenad m backventil		15	960	J	N	S	TOTM	
251126	Blandn agg Duo-Set Y-grenad m backventil+3-v-kran		15	960	J	N	S	TOTM	
<b>Infusionsaggregat m R-LOCK PVC-fritt material green line®</b>									
374818	Inf agg B86 m backventil green line®		100	3600	J	J	S	NEJ	
374820	Inf agg B86 m backventil+löstb 3-v-kran m 15cm slang green l		80	2880	J	J	S	NEJ	
374821	Inf agg B86 m 3-v-kran m 15cm slang green line®		80	2880	J	J	S	NEJ	
434831	Inf agg V86 m luftn+ventil m backventil green line®		100	3600	J	J	S	NEJ	
434843	Inf agg L86 m stängd lucka 300cm m backventil green line®		100	3600	J	J	S	NEJ	
434844	Inf agg L86 m stängd lucka m backventil green line®		100	3600	J	J	S	NEJ	
434845	Inf agg L86 m stängd lucka löstb 3-v-k m 15cm sl backv green		100	3600	J	J	S	NEJ	
434850	Inf agg L86 m stängd lucka 300cm m fast 3-v-kran backv green		80	5040	J	J	S	NEJ	
434851	Inf agg L86 m stängd lucka fast 3-v-kran backventil green l		100	3600	J	J	S	NEJ	