


# 3-vägskranar och förlängningsslangar



## Förlängningsslangar med eller utan 3-vägskran



**Ett komplett sortiment av förlängningsslangar Luer-lock kopplingar hane/hona med eller utan 3-vägskran**

Vår roterbara trevägskran fungerar även för infusions- och injektionslösningar som är baserade på fett eller alkohol, i minst 72 timmar.

Injektionsmembran SWAN-LOCK®: Är integrerat direkt på 3-v kranen eller om så önskas på slangdelen. Ytterst liten dead-space 0,09 ml. SWAN-LOCK® kan användas upp till 3 dygn vid lipidlösningar och 7 dygn om enbart klara vätskor administreras.

Separata förlängningsslangar i 8 olika längder från 25 cm till 530 cm med hane/hona koppling

Fyller EN standard: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707, DIN EN ISO 8536-9.

**CODAN's produkter är tillverkade i Europa.**

**- En säker förbindelse**

# 3-vägskranar och förlängningsslangar



## Förlängningsslangar med eller utan 3-vägskran

### Sortiment

Separata förlängningsslangar i 8 olika längder; 25, 30, 90 och 120, 200, 350, 400 och 530 cm. Hane/hona Luer fattning.

### Mjukt material i Luer-Lock kopplingen

Minimerar risken för att kopplingarna fastnar i varandra

### Materialspecifikation förlängningsslangar

Slang: PVC NoDEHP alt. PVC-fri green line®

Slangdimension: inner Ø: 3,0 mm, yttre Ø: 4,2 mm

### Fyllnadsvolym

714343: 24,0 ml

715421: 2,1 ml

715481: 6,3 ml

715486: 8,4 ml

### Flödeshastighet

714343: 92,65 ml/min

### Materialspecifikation 3-vägskran med eller utan slang

Slang: PVC (DEHP-fri) eller PVC-fri green line®

Kran: Polykarbonat/Polyetylen

Skyddshätta: Polypropylen, Polyetylen

Flowstop: Hydrofobiskt filter

Rull-Lock: ABS (akrylnitril-butadien och styren monomer)

Kranens innerdiameter: 2,2 mm

Fyllnadsvolym kran: 0,15 ml

Tryckresistent: Tål tryck upp till 2 bar

### Steriliseringemetod

Etylenoxid

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
<b>Förlängningsslang Hane/Hona</b>								
714329	Förl slang 30cm DEHP-fritt		100	6300	J	N	S	TOTM
715481	Förl slang 90cm DEHP-fritt	30	240	2880	J	N	S	TOTM
714824	Förl slang 90cm green line®		100		J	J	S	NEJ
715486	Förl slang 120cm DEHP-fritt	30	240	2880	J	N	S	TOTM
714020	Förl slang 150cm transparent		200	19200	J	N	S	TOTM
714021	Förl slang 150cm DEHP-fritt		200	7200	J	N	S	TOTM
714408	Förl slang 200cm DEHP-fritt		100	3600	J	N	S	TOTM
714544	Förl slang 300cm DEHP-fritt		100		J	N	S	TOTM
714343	Förl slang f blodvärmare 350cm	100	400	3200	J	N	S	TOTM
714302	Förlängningsslang 400cm transparent		100		J	N	S	DEHP
714478	Förlängningsslang 530cm transparent		100		J	N	S	TOTM
714804	Förl slang blodvärmare 350cm green line®	80	320		J	J	S	NEJ
<b>För CVK</b>								
714525	Förl slang CVK 25cm		100	6400	J	N	S	TOTM
<b>Trevägskran</b>								
445101	3-v-kran m SWAN-LOCK®, blå	50	600	14400	J	J	S	NEJ
445102	3-v-kran m två SWAN-LOCK®, blå	50	600	14400	J	J	S	NEJ
445760	3-v-kran m injektionsventil roterbar	25	300	9600	J	J	S	NEJ
445852	3-v-kran roterbar, vit	25	300	9600	J	J	S	NEJ
714537	3-v-kran m sido SWAN-LOCK®+15cm slang		100	6300	J	N	S	TOTM
<b>Trevägskran med förlängningsslang och injektionsventil</b>								
714512	3-v-kran m 15cm slang+inj ventil DEHP-fritt		100	6300	J	N	S	TOTM
714513	3-v-kran m 100cm slang+inj ventil DEHP-fritt		80	5040	J	N	S	TOTM
714821	3-v-kran m 15cm slang+inj ventil green line®		100		J	J	S	NEJ