

# TASKI<sup>®</sup> Jontec Grund

## Grundpolish

### Produktbeskrivning

Grundpolish för de flesta typer av hårda golv, t.ex. PVC (utan eller med sliten PUR topp), sten och betong. Kan läggas på linoleum där vi dock i första hand dock rekommenderar Jontec Linobase som grundpolish. Ej för trägolv. Lämplig toppolish väljs efter trafik, glans, underhållsmetod etc. Jontec Grund går att avlägsna helt.

### Produktgenskaper

Skyddar golvet, missfärgar inte och ger extra halksäkerhet. Grund behöver normalt inte skuras bort.

### Produktfördelar

Passar för alla porösa och slitna golv (ej trä). För porfyllning och grundbehandling av porösa golv som tål vatten, t ex sten, betong, linoleum.

### Bruksanvisning


#### Dosering:

Jontec Grund används utspädd. För detaljerad information om rätt dosering, se teknisk information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

#### Användning:

Behandla enbart golv där alla gammal polish är borttagen och golvet är rent och torrt. Lägg ut en mindre mängd och jämna ut med mopp i stråk om 1-1,5 m så att polishen överlappas då den fortfarande är våt. Låt torka helt (ca. 20-30 minuter). Lägg ytterligare ett eller flera lager på porösa eller sugande underlag, låt torka och lägg därefter önskad toppolish.

**F2h**



© A.I.S.E.

# TASKI<sup>®</sup> Jontec Grund F2h

## Grundpolish

### Teknisk information

System	Artikelnummer	Artikelnamn/Förpackning	Brukslösning	Utseende	pH koncentrat	pH brukslösning	Relativ densitet (20°C)
Standard	400650	TASKI Jontec Grund 2x5L	100%	Opak, Vit	≈ 9	≈ 9	1.03 g/cm <sup>3</sup>

*Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.*

### Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i separat säkerhetsdatablad. <https://sds.sealedair.com/>

Endast för professionell användning.

Förvaras i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

### Miljöinformation

Ej ADR-ämne.