





Buntband i Polyamid 66 standard

• T-serien i PA66 Naturell

Buntband i T-serien för buntning och fastsättning av kablar, rör och slangar. Tack vare en mängd olika material kan dessa band användas i stort sett alla typer av applikationer.

Egenskaper och fördelar

- Naturella buntband för applikationer inomhus
- Tillverkad av 100% högkvalitativ plast, enkel att återvinna
- Invändigt räfflad för starkt grepp om buntar
- Lätt att applicera antingen manuellt eller med ett buntbandsverktyg
- Den böjda änden underlättar ett snabbt montage



T Serien

Appliceringsverktyg,
se sida 302.

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max	N	Matr.	Färg	Förp innehåll	E-nr	Art-nr
T18S	2,3	83,0	16,0	80	PA66	Naturell (NA)	1.000	-	111-02809
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Naturell (NA)	100	15 160 02	111-01919
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Naturell (NA)	100	-	111-02319
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Naturell (NA)	100	15 160 10	111-02019
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Naturell (NA)	100	-	111-02519
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66	Naturell (NA)	100	-	111-02619
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Naturell (NA)	100	15 160 14	111-03009
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Naturell (NA)	100	15 160 18	111-03419
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Naturell (NA)	100	15 160 22	111-03529
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66	Naturell (NA)	100	-	111-03819
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Naturell (NA)	100	15 160 24	111-05819
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Naturell (NA)	100	15 160 28	111-05013
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Naturell (NA)	100	-	111-06201
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Naturell (NA)	100	15 160 31	111-05219
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Naturell (NA)	100	15 160 32	111-05409
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Naturell (NA)	100	-	111-05019
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Naturell (NA)	100	-	111-08229
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Naturell (NA)	100	-	111-05419
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66	Naturell (NA)	50	15 160 33	111-12829
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66	Naturell (NA)	100	15 160 34	111-12219
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Naturell (NA)	100	15 160 36	111-12019
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Naturell (NA)	100	15 160 39	111-12619
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Naturell (NA)	50	15 160 41	111-12704
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Naturell (NA)	50	15 160 38	111-12429
T150R(U)	8,8	390,0	105,0	780	PA66	Naturell (NA)	25	15 160 42	111-15203
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66	Naturell (NA)	25	-	111-15419
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66	Naturell (NA)	25	-	111-15619

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
MOQ kan skilja sig från förpackningsinnehållet. Andra förpackningsstorlekar kan också finnas.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.



Buntband i Polyamid 66 standard

- T-serien i PA66 Naturell

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max	N	Matr.	Färg	Förop innehåll	E-nr	Art-nr
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66	Naturell (NA)	25	-	111-15519
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66	Naturell (NA)	25	-	111-15304
T250S	12,5	225,0	55,0	1.115	PA66	Naturell (NA)	100	-	111-24705
T250R	12,5	515,0	125,0	1.115	PA66	Naturell (NA)	25	-	111-24803
T250M	12,5	565,3	150,0	1.115	PA66	Naturell (NA)	25	-	111-25002
T250I	12,5	730,0	203,0	1.115	PA66	Naturell (NA)	25	-	111-25219
T250XL	12,5	1.030,0	305,0	1.115	PA66	Naturell (NA)	25	-	111-00466

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
MOQ kan skilja sig från förpackningsinnehållet. Andra förpackningsstorlekar kan också finnas.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.




Buntband för utomhusbruk (UV-stabiliserat) i Polyamid 66

- T-serien i PA66W svart

Buntband i T-serien för buntning och fastsättning av kablar, rör och slangar. Tack vare en mängd olika material kan dessa band användas i stort sett alla typer av applikationer.

Egenskaper och fördelar

- Svarta buntband för applikationer där extra god UV-tålighet krävs
- Lämpliga för användning i klimat där det förekommer mycket sol.
- Tillverkad av 100% högkvalitativ plast, enkel att återvinna
- Invändigt räfflad för starkt grepp om buntar
- Lätt att applicera antingen manuellt eller med ett buntbandsverktyg
- Den böjda änden underlättar ett snabbt montage
- UV-stabiliserad



För materialinformation, se sida 22.

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max	N	Matr.	Färg	Förop innehåll	E-nr	Art-nr
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66W	Svart (BK)	100	15 160 54	111-01960
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66W	Svart (BK)	100	-	111-02360
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66W	Svart (BK)	100	-	111-02160

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
MOQ kan skilja sig från förpackningsinnehållet. Andra förpackningsstorlekar kan också finnas.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.