




Mepol HX

alkoholresistent höggloss golvpolish

Användningsområden	Lämpar sig för alla vattenbeständiga golvytor. Rekommenderas för linoleumytor. Passar inte för trä- och parkettytor. Kan användas i t.ex. kontor, ålderdomshem, sjukhus och laboratorier. Slitstarka Mepol HX tål utmärkt alkohol och desinfektionsmedel. Avlägsnas med Antiwax Forte eller Relino (linoleum).
Egenskaper	Mepol HX är diffusionsöppen.
Åtgång	1-3 l/100 m ² /strykning.
Användning	Mepol HX stryks ut jämnt i 1-3 lager på ett rent, torrt golv. Torktiden är ca 30-60 min./strykning beroende på luftfuktighet. Skaka dunken väl innan användning.
Rengöring och underhåll	~ vid fuktmoppling och -torkning används neutrala Resal eller svagt alkaliska Ecofloor rengöringsmedel. Vid tormoppling används en Masslinn-duk. ~ som underhållsmedel för polishytan används t.ex. Remop (manuellt eller i kombimaskin och fukttorkning). ~ reparerande polishbehandling utförs med Mepol HX utspädd. ~ spraypolering utföres med 50/50 Mepol HX och kallt vatten.
pH	ca. 8,5 (koncentrat)
Förpackning	3 x 5 l (art.nr. 17197)
Miljöinformation	Hantering av utspädd produkt skall ske enligt den lokala myndighetens miljöbestämmelser. Förpackning: Wetrok är anslutet till REPA. Kundnummer 5565329009.

Piktogram



Bergkällavägen 36 C, 192 79 Sollentuna, Tel. 08-444 34 00, Fax 08-444 34 01

www.wetrok.se

info@wetrok.se