

Diversey™

TASKI® Sprint 200 free

Allrengöringsmedel

Produktbeskrivning

Koncentrat, alkoholbaserad allrengöringsmedel för daglig städning av alla glas och vattentåliga ytor.

Produktegenskaper

- pH-neutral
- Snabbverkande
- Utan parfym, utan färg
- Medium - högskummande
- Effektiv formulering baserad på tensider och lösningsmedel
- Miljömärkt med Svanen

Produktfördelar

- Användarvänlig
- Lämplig för interiörrengöring, för hand med mikrofiberduk eller eventuellt mopp
- Lämnar ytor fria från märken och ränder
- Avlägsnar effektivt fingeravtryck och smutsfläckar

Bruksanvisning

Dosering:

Sprint 200 free finns i olika förpackningsformer och doseras antingen manuellt (standard koncentrat) eller genom en av våra dispenser eller doseringssystem.

För detaljerad information om rätt dosering, se teknisk information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

Användning:

Hink: Dosera produkten i en hink fylld med vatten. Applicera rengöringslösningen med mikrofiberduk/mopp eller svamp och rengör ytan. Vid behov låt rengöringslösningen verka några minuter innan ytan torkas av.

Rengöringslösningen kan sprayas på svårare smuts/fläckar som förbehandling innan rengöring.

Sprayrengöring: Dosera produkten i en vattenfylld sprayflaska. Spraya ytan och torka med en mikrofiberduk. Vid behov låt verka några minuter innan ytan torkas av.



© A.I.S.E.



Diversey™

TASKI® Sprint 200 free

Allrengöringsmedel

Teknisk information

System	Artikelnamn/Förpackning	Sprayflaska	Hink	Utseende	pH koncentrat	Relativ densitet (20°C)
Standard	Sprint 200 free 6x1 L	2,5-5 ml till 500 ml vatten (0,5-1%)	2,5 ml till 5 L vatten (0,05%) med mikrofiber, 10-20 ml till 5 L vatten (0,2-0,4%) för övriga metoder	klar, färglös	≈ 7	0,98 g/cm ³
SmartDose	TASKI Sprint 200 free SD	1 dos till 500 ml vatten (1%)	1 dos till 5 L vatten (0,3%)	klar, färglös	≈ 7	0,98 g/cm ³
QuattroSelect	TASKI Sprint 200 free QS	1%	0,2% för lätt smuts, 0,4% för svår smuts	klar, färglös	≈ 7	0,98 g/cm ³³

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i separat säkerhetsdatablad. <https://sds.diversey.com/>

Endast för professionell användning.

Förvaras i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

Att beakta

Använd inte på vattenkänsliga ytor såsom obehandlat trä eller kork. Test materialets beständighet före användning på en liten undanskymd yta.

Miljöinformation

TASKI Sprint 200 free är miljömärkt med Nordic Ecolabel.

Alla tensider i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt Tvätt- och rengöringsmedlesförordningen EG648/2004.