

# Behållare för riskavfall



För att garantera en god arbetsmiljö samt säker insamling och transport av vårdens riskavfall erbjuder San Sac ett mycket brett sortiment av emballage och tillbehör. Samtliga emballage är UN-godkända och uppfyller kraven enligt British Standard/NFX avseende punktions-säkerhet.

Från vårt centrallager i Linköping förser vi snabbt vårdsektorn med behållare i volym 25-60 liter, kanylburkar, absorber, etiketter samt arbets-hjälpmiddel som underlättar det dagliga arbetet.





Behållare för riskavfall erbjuds i storlekar 25-60 liter. Storlekarna 25, 30 och 50 liter finns med två olika lockvarianter – enkellock resp. dubbellock. För att garantera ett läckagetätt och hermetiskt tillslutet emballage är samtliga lock försedda med ett speciellt förseglingslim. Alla lock har ett centralt placerat bärhandtag dimensionerat för behållarens dubbla maxbelastning. Dessutom finns på 30-60 liters behållarna 2 handtag placerade på kortsidorna.

Alla behållare i sortimentet är tillverkade av miljövänlig polypropen utan tillsats av kadmium eller andra tungmetaller. Vid förbränning av polypropen avgår endast koldioxid och vatten.



NFX 30-505



Enkellocken kan förvaras/hängas på boxens långsida med hjälp av hakarna.



Latexfritt förseglingslim garanterar tät behållare.



Enkellock med förseglingslim.



Dubbellock med förseglingslim även i det runda locket. Det runda locket kan stängas temporärt eller permanent.

#### Boxar, sortiment och rekommendationer

Art nr	Volym, liter	Mått, mm l x b x h	Kulör	Antal/pall		Anmärkning
				Sampackat box + lock	Separatpackat box alt. lock	
65-SB250	25	400x300x270	gul	190		Dubbellock
65-SB251	25	400x300x270	gul	190		Enkellock
65-SB251SVA	25	400x300x270	svart	190		Enkellock
65-SB25	25		gul		320	Endast box
65-SB25SVA	25		svart		320	Endast box
65-SC300	30	400x300x390	gul	200		Dubbellock
65-SC301	30	400x300x390	gul	200		Enkellock
65-SC301SVA	30	400x300x390	svart	200		Enkellock
65-SC30	30		gul		320	Endast box
65-SC30SVA	30		svart		320	Endast box
65-SC500	50	400x300x560	gul	168		Dubbellock
65-SC501	50	400x300x560	gul	174		Enkellock
65-SC501SVA	50	400x300x560	svart	174		Enkellock
65-SC50	50		gul		200	Endast box
65-SC50SVA	50		svart		200	Endast box
65-SBL01			gul		2x240/pallplats	Endast lock, enkel
65-SBL01SVA			svart		2x240/pallplats	Endast lock, enkel
65-SBL02			gul		2x240/pallplats	Endast lock, dubbel
65-SPK601	60	400x400x570	gul	120		Enkellock
65-SPK601SVA	60	400x400x570	svart	120		Enkellock



25, 30 och 50 liters boxarna samt lock till dessa kan beställas packade tillsammans eller separatpackade på helpall.

Vid stora materialflöden kan separat packning öka flexibiliteten och minska det totala lagersaldot eftersom locken är gemensamma för alla boxstorlekar.





Art nr 8075-25  
Vagn för riskavfallsbox 25-50 liter.  
Försedd med pedalmanövrerad  
hållare för locket. Förokromad, 2 hjul  
Ø 100 mm och 2 fötter. B x d x h =  
420x570x860 mm.



Art nr 8075-00  
All-roundvagn för bl a riskavfallsboxar. Med höj/sänkbart  
handtag vilket underlättar t ex vid intertransport till miljö-  
rum. Förokromad, 2 länkhjul Ø 50 mm och 2 fasta hjul Ø 150  
mm. B x d x h = 470x470x710/1035 mm.



Art nr 15-250  
Absorbentplatta 310x200 mm.  
Absorptionskapacitet ca 3 liter.



#### Etiketter, sortiment och rekommendationer

Art nr	Text	Mått, mm b x h	Antal per rulle
73-20152	Smittförande avfall	200x150	100
73-20154	Smittförande avfall, skärande/stickande	200x150	100
73-20156	Cytostatikaavfall	200x150	100
73-3105152	Smittförande avfall	152x105	100
73-3105154	Smittförande avfall, skärande/stickande	152x105	100
73-3105153	Biologiskt avfall	152x105	100
73-10155	Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall	152x105	100

För det skärande/stickande avfallet erbjuder vi två serier av kanylburkar, CS-serien och PBS-serien. Alla produkter är UN-godkända och uppfyller kraven enligt British Standard/NFX avseende punktionssäkerhet. Alla kanylburkar i CS- och PBS-serien är försedda med etikett på svenska.



CS-serien har vridlock för val av öppningsstorlek samt "klicklägen" för temporär alt. permanent förslutning.



PBS-serien har vändbart lock för temporär alt. permanent förslutning.



#### Fickmodeller



## Kanylburkar, sortiment och rekommendationer

Art nr	Volym, liter	Mått, mm Ø x h l x b x h	Antal kart/pall	Passande hållare
65-PBS6	0,6	100x145	100/2400	65-SPBS6
65-PBS15	1,5	140x165	100/1600	65-SPBS1T, 65-SUPP15/18
65-PBS20	2	140x210	75/1200	65-SPBS1T, 65-SUPP15/18
65-PBS50	5	213x195	55/440	65-SPBS2T
65-PBS120	12	248x310	25/200	65-SPBS3T
65-CS20	2	145x145x193	60/1080	65-SCS20, 65-SUPP15/18
65-CS30	3	167x167x225	50/900	65-SCSM, 65-SUPP15/18
65-CS50L	5	202x202x200	30/540	65-SCS50L, 65-SUPP15/18
65-CS50	5	167x167x372	40/600	65-SCSM, 65-SCS50i
65-CS60	6	167x167x482	30/540	65-SCSM, 65-SCS50i
166-4173P	0,2	75x34x150	100/3000	
166-4175	0,3	150x50x130	100/3000	
65-PL4	0,4	123x62x165	70/1680	
167-SAFECLIP		85x24x15	96/-	

## Hållare, sortiment och rekommendationer

Art nr		Passar till kanylburk	Montagemöjligheter	
			Bord	Vagn
65-SPBS6	Pulverlackerad tråd	PBS6	x	x
65-SPBS1T	Pulverlackerad tråd	PBS15/20	x	x
65-SPBS2T	Pulverlackerad tråd	PBS50		x
65-SPBS3T	Pulverlackerad tråd	PBS120		x
65-SUPP15	Grön plast	PBS15/20, CS20/30/50L		x
65-SUPP18	Grön plast	PBS15/20, CS20/30/50L	x	
65-SCS20	Pulverlackerad tråd	CS20	x	x
65-SCSM	Pulverlackerad tråd	CS30/50/60		x
65-SCS50L	Pulverlackerad tråd	CS50L		x
65-SCS50i	Pulverlackerad tråd	CS50/60	x	



65-SUPP18



65-SUPP15



65-SCS50i

San Sac AB  
Box 423  
581 04 LINKÖPING  
Telefon 013-13 04 20  
www.sansac.se  
info@sansac.se

