

PRODUKTINFORMATION - LARYNXMASK



SILIKON

- Tillverkad helt i silikon med skyddande epiglottisgaller
- Magillformad design med lågt atrium för enkel applikation
- Tillverkad och designad i ett stycke, vilket ger en mjuk övergång mellan tub och larynxmask
- 15 mm ISO standard konnektor
- Rak modell



*Pilotballongen ska placeras och fixeras utanför det område som ska scannas.

Benämning	Storlek (mm)	Max kuff volym (ml)	I.D (mm)	O.D (mm)	Art nr	Avdfp/st
Silikon larynxmask, 10-20 kg	2,0	10	7,0	9,5	100/222/200	10
Silikon larynxmask, 20-30 kg	2,5	14	9,0	11,0	100/222/250	10
Silikon larynxmask, 30-50 kg	3,0	20	10,2	12,1	100/222/300	10
Silikon larynxmask, 50-70 kg	4,0	30	10,2	12,1	100/222/400	10
Silikon larynxmask, 70+ kg	5,0	40	11,5	15,0	100/222/500	10