



## Impulssvets Hawo HD270

Hd 270 erbjuder en idealisk förseglingsprestanda för steril förpackningar på **läkarmottagningar** och **tandkliniker**. Utrustningen har ett **enkelt** handhavande och uppfyller **högt ställda kvalitets** och säkerhetsnormer.

Försegla upp till 250 mm breda påsar



Klick här för att gå

**OFFERTFÖRFRÅGAN**

Enkel och billig



**Säkerhet:** Automatisk tätningstidskontroll. Tätningssprocessen anges antingen optiskt eller akustiskt.

**Kompakt:** Inbyggt rullhållare och skär blad.

**Flexibilitet:** Variabel förseglingsstid

**Energi:** Ingen uppvärmningstid och ingen energiförbrukning när den inte används.

**Tillval:** Arbetsbordet rekommenderas för att lättare hålla förpackningen stilla under förseglingen.

## Relaterade produkter

Bordsmodell Diskdesinfektor  
Steelco DS50DRS



Klick här för att LÄS MER

**LÄS MER**

Ultraljudsbad  
Elma Serie



Klick här för att LÄS MER

**LÄS MER**

Bordsmodell Autoklav  
Melag Vacuklav Evo



Klick här för att LÄS MER

**LÄS MER**