

DS44 integrerad manometer med med stötsäker DuraShock™-teknik

WelchAllyn®

DS44, en blodtrycksmätare som kommer komplett med FlexiPort™ manschett. Den är övertrycksskyddad, stötsäker och fäster direkt på manschetten. Pumpboll med skruvventil inkluderas.

Mer om DS44

- Med DuraShock™ teknologi
- Med Flexiport™ teknologi
- Fäster direkt på manschetten
- Följer standarder, Europeisk standard EN 1060-1 och EN 1060-2, American National Standard ANSI/AAMI samt Uppfyller de tekniska kraven enligt INMETRO Technical Metrological Regulation
- Har en certifierad mätsäkerhet på ± 3 mm Hg
- Rengör den aneroida mätaren, pumpbollen och ventilen med en lätt fuktad duk eller alkoholkompress
- 5 års garanti på mekaniken i dosmanometern och 3 år på manschetten



Vad är DuraShock®?
Vad gör det så speciellt?
Den kugghjulsfria teknologin är mer exakt och tillförlitlig än traditionella aneroidenheter. Detta för att den har färre fjädrar, detaljer och delar och därmed en tåligare, robustare design.

Vad är FlexiPort®?
Vad gör det så speciellt?
Welch Allyns FlexiPort-teknik är en enpunktsanslutning som gör det möjligt att snabbt och enkelt klicka i och ur manschetten då den sitter på patienten. Detta gör det enklare att välja rätt storlek på manschett samt att snabbt och enkelt byta blodtrycksmätare vid behov.



Artikelnummer	Beskrivning
DS44-09	Integrerad manometer med manschett storlek 09, slang, pumpboll och skruvventil
DS44-09P	Integrerad manometer med manschett storlek 09, slang, pumpboll och skruvventil. Barnmotiv
DS44-10	Integrerad manometer med manschett storlek 10, slang, pumpboll och skruvventil
DS44-11	Integrerad manometer med manschett storlek 11, slang, pumpboll och skruvventil
DS44-11C	Integrerad manometer med manschett storlek 11, slang, pumpboll och skruvventil. Mjuk väska
DS44-11V	Integrerad manometer med manschett storlek 11, slang, pumpboll och skruvventil. Färgade ringar
DS44-11CV	Integrerad manometer med manschett storlek 11, slang, pumpboll och skruvventil. Mjuk väska + Färgade ringar
DS44-12	Integrerad manometer med manschett storlek 12, slang, pumpboll och skruvventil

För mer information, besök: www.welchallyn.com/durashock