

# DS44 integrerad manometer med med stötsäker DuraShock™-teknik

WelchAllyn®

**DS44, en blodtrycksmätare som kommer komplett med FlexiPort™ manschett. Den är övertrycksskyddad, stötsäker och fäster direkt på manschetten. Pumpboll med skruvventil inkluderas.**

## Mer om DS44

- Med DuraShock™ teknologi
- Med Flexiport™ teknologi
- Fäster direkt på manschetten
- Följer standarder, Europeisk standard EN 1060-1 och EN 1060-2, American National Standard ANSI/AAMI samt Uppfyller de tekniska kraven enligt INMETRO Technical Metrological Regulation
- Har en certifierad mätsäkerhet på  $\pm 3$  mm Hg
- Rengör den aneroida mätaren, pumpbollen och ventilen med en lätt fuktad duk eller alkoholkompress
- 5 års garanti på mekaniken i dosmanometern och 3 år på manschetten



**Vad är DuraShock®?**  
**Vad gör det så speciellt?**  
Den kugghjulsfria teknologin är mer exakt och tillförlitlig än traditionella aneroidenheter. Detta för att den har färre fjädrar, detaljer och delar och därmed en tåligare, robustare design.

**Vad är FlexiPort®?**  
**Vad gör det så speciellt?**  
Welch Allyns FlexiPort-teknik är en enpunktsanslutning som gör det möjligt att snabbt och enkelt klicka i och ur manschetten då den sitter på patienten. Detta gör det enklare att välja rätt storlek på manschett samt att snabbt och enkelt byta blodtrycksmätare vid behov.



Artikelnummer	Beskrivning
DS44-09	Integrerad manometer med manschett storlek 09, slang, pumpboll och skruvventil
DS44-09P	Integrerad manometer med manschett storlek 09, slang, pumpboll och skruvventil. Barnmotiv
DS44-10	Integrerad manometer med manschett storlek 10, slang, pumpboll och skruvventil
DS44-11	Integrerad manometer med manschett storlek 11, slang, pumpboll och skruvventil
DS44-11C	Integrerad manometer med manschett storlek 11, slang, pumpboll och skruvventil. Mjuk väska
DS44-11V	Integrerad manometer med manschett storlek 11, slang, pumpboll och skruvventil. Färgade ringar
DS44-11CV	Integrerad manometer med manschett storlek 11, slang, pumpboll och skruvventil. Mjuk väska + Färgade ringar
DS44-12	Integrerad manometer med manschett storlek 12, slang, pumpboll och skruvventil

För mer information, besök: [www.welchallyn.com/durashock](http://www.welchallyn.com/durashock)