

## SS - Självförslutande påsar Standard

med självhäftande förslutning.

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
SS 10	60 x 250	1.000
SS 1	90 x 200	1.000
SS 2	90 x 250	1.000
SS 3	90 x 570	1.000
SS 4	130 x 270	1.000
SS 4 A	130 x 380	1.000
SS 5	200 x 350	1.200
SS 5 A	190 x 330	1000
SS 6	250 x 400	600
SS 7	300 x 450	600

## SST - Självförslutande påsar Plus

med indikatorstrip att använda inne i påsen.

Art.nr	Storlek(mm)	Antal/fp
SST 1	90 x 200	1.000
SST 2	90 x 200	1.000
SST 3A	100 x 640	1.000
SST 4	130 x 270	1.000
SST 4A	130 x 380	1.000
SST 5A	190 x 330	1.000
SST 6	250 x 400	600
SST 7	300 x 450	600

## SNW - TEX-Line Påsar

Plana påsar av nonwoven och PE-film för tunga och skrymmande föremål.

Art.nr	Storlek(mm)	Antal/fp
SNW 2040	205 x 400	500
SNW 2744	270 x 440	500
SNW 3250	320 x 500	500
SNW 4260	420 x 600	300
SNW 5065	500 x 650	200
SNW 5075	500 x 750	200
SNW 5775	570 x 750	200

## CB - Dammskyddspåsar

för användning efter sterilisering.

Art.nr	Storlek(mm)	Antal/fp
CB 1	150 x 270	1.000
CB 2	205 x 300	1.000
CB 3	250 x 400	1.000
CB 4	300 x 500	500
CB 5	400 x 550	500
CB 6	420 x 700	500
CB 7	500 x 800	300



## SSDC - Självförslutande dammskyddspåsar

med självhäftande förslutning.

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
SSDC 10	150 x 270	500
SSDC 20	200 x 350	500
SSDC 30	250 x 400	500
SSDC 40	300 x 550	200
SSDC 60	420 x 700	200

## LTS - Plana påsar

Tillverkade av DuPont™ Tyvek® för sterilisering i lågvärme.

Förtryckt processindikator för plasma.

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
LTS 7520	75 x 200	1.000
LTS 1025	100 x 250	1.000
LTS 1530	150 x 300	1.000
LTS 1644	160 x 440	600
LTS 1660	160 x 600	600
LTS 2038	205 x 380	1.200
LTS 2538	250 x 380	600
LTS 2550	250 x 500	600


## LTSS - Självförslutande påsar för lågvärme

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
LTSS 1	90 x 200	1.000
LTSS 2	90 x 250	1.000
LTSS 4	130 x 270	1.000
LTSS 4 A	130 x 380	1.000
LTSS 5 A	190 x 330	1.000
LTSS 6	250 x 400	600
LTSS 7	300 x 450	600

## LTR - Plana rullar för lågvärme

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
LTR 40	75 x 100	2
LTR 41	100 x 100	2
LTR 42	150 x 100	1
LTR 43	200 x 100	1
LTR 43 A	225 x 100	1
LTR 44	250 x 100	1
LTR 45	300 x 100	1
LTR 46	350 x 100	1
LTR 47	400 x 100	1
LTR 49	500 x 100	1





## Svetsar

Modell: RS 120A Rullsvets

Modell: RS 220A Avancerad Rullsvets med skrivare

Modell: IS 250 Impulssvets med integrerat skärverktyg

Skärmaskiner för 3 olika vidder

- CD 600, CD 900, CD 1200

## Svetskontrollblad

För kontroll av svetsprocessen.

Art.nr	Ark/dispenser	Antal/fp
SC 250 (papper)	250	1.000
TSC 200 (Tyvek®)	200	800

## Multi Seal Test

För OQ och test av svetsprocessen, visuell kontroll av svetskvalité och bläcktest för penetrationskontroll.

Art.nr	Antal/fp
MS 300	300

## Giftrika Pennor

Vattenfasta, tåliga pennor för notering på sterilemballage.

Art.nr	Färg	Spetsbredd (mm)	Antal/dispenser
MAR 1	■	0.75	10
MAR 1T	■	1.00	10
MAR 2	■	0.75	10
MAR 3	■	0.75	10

## PB - Papperspåsar med bälg

Svetsbar med ångindikator.

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
PB 1	90 x 50 x 125	1.000
PB 2	110 x 30 x 190	1.000
PB 3	125 x 50 x 250	1.000
PB 4	140 x 75 x 250	500
PB 5	140 x 50 x 330	500
PB 6	165 x 50 x 380	500
PB 7	180 x 95 x 380	500
PB 8	190 x 65 x 330	500
PB 9	250 x 100 x 380	500
PB 10	300 x 75 x 530	250
PB 12	380 x 125 x 610	250

Vi reserverar oss rätten att förändra produkterna.

## HR - Varmluftsrullar

Polyamid tub för sterilisering i torr värme.

Art.nr	Bredd/längd	Antal/fp
HR 39	50 mm x 200 m	5
HR 40	75 mm x 200 m	4
HR 41	100 mm x 200 m	3
HR 42	150 mm x 200 m	2
HR 43	200 mm x 200 m	1
HR 44	250 mm x 200 m	1

## Registreringsetiketter

För noteringar på sterila föremål, underlättar återkallande vid behov.

PP-baserade etiketter, tål desinfektion, disk och sterilisering.

Art.nr		Antal/fp
TRLAB	Galleretikett utan tryck	1.000
TRLABPR	Galleretikett med tryck	1.000

Pappersetikett med häftande baksida, passande för streckkod.

Art.nr		Antal/fp
TRTAG	Galleretikett	1.000

## Clean Card® PRO

Hygientest för att upptäcka protein och restprodukter på ytor.

Art.nr	Antal/fp
CCP 25	25

Wipaks sterilemballage och tillbehör, säljs och marknadsförs i Sverige av

**ONEMED**  
Sverige AB

OneMed Sverige AB  
Dockplatsen 12  
211 19 MALMÖ  
Tel: 0770-111 115  
www.onemed.se



**STERIKING®**

**Sterilemballage & tillbehör  
för Sjukhus, Dentalkliniker & Tvätterier**

**WIPAK**


*We care that you pack safely!*

## Genomskinliga Påsar & Rullar

### S - Plana påsar

För emballering av styckvisa instrument, mindre set och andra föremål.

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
S 17	50 x 200	3.600
S 1	50 x 250	2.400
S 24	75 x 150	2.400
S 2	75 x 200	2.400
S 23	75 x 230	1.800
S 4	75 x 270	3.600
S 18	75 x 300	4.200
S 22	75 x 520	2.400
S 25	100 x 150	2.400
S 3	100 x 200	1.800
S 5	100 x 270	3.000
S 8	100 x 300	1.200
S 19	100 x 350	1.200
S 9	100 x 400	1.200
S 12	100 x 570	1.800
S 27	120 x 400	1.200
S 15	150 x 200	1.200
S 6	150 x 270	1.800
S 20	150 x 300	1.800
S 26	150 x 350	1.800
S 13	150 x 400	1.200
S 28	150 x 520	1.200
S 34	160 x 600	1.200
S 33	180 x 320	1.000
S 7	205 x 270	600
S 7 A	205 x 340	1.000
S 10	205 x 400	600
S 10 A	205 x 440	600
S 35	205 x 600	1.200
S 2070	205 x 700	600
S 2244	220 x 440	600
S 16	250 x 380	1.200
S 11	250 x 500	600
S 36	250 x 600	500
S 37	250 x 700	600
S 29	270 x 350	600
S 30	270 x 440	600
S 21	300 x 500	600
S 14	300 x 570	600
S 38	320 x 500	600
S 31	420 x 500	500
S 32	420 x 600	500



### B - Påsar med bälg

För föremål som kräver volym.

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
B 35	100 x 50 x 300	500
B 30	100 x 50 x 360	500
B 31	150 x 50 x 400	500
B 32	150 x 50 x 460	500
B 36	200 x 55 x 400	250
B 33	200 x 55 x 500	250
B 37	250 x 65 x 480	250
B 34	300 x 80 x 550	250
B 38	420 x 100 x 570	250

### R - Plana Rullar

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
R 39	50 : 200 m	5
R 40	75 : 200 m	4
R 41	100 : 200 m	3
R 125	125 : 200 m	2
R 42	150 : 200 m	2
R 43	200 : 200 m	1
R 44	250 : 200 m	1
R 45	300 : 200 m	1
R 46	350 : 200 m	1
R 47	400 : 200 m	1

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
R 39/100	50 : 100 m	8
R 40/100	75 : 100 m	8
R 41/100	100 : 100 m	4
R 42/100	150 : 100 m	2
R 43/100	200 : 100 m	2
R 44/100	250 : 100 m	2
R 45/100	300 : 100 m	1
R 47/100	400 : 100 m	1
R 49/100	500 : 100 m	1

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
R 39/31	50 : 31 m	10
R 40/31	75 : 31 m	10
R 41/31	100 : 31 m	10
R 42/31	150 : 31 m	16
R 43/31	200 : 31 m	6
R 44/31	250 : 31 m	6
R 45/31	300 : 31 m	6

### RB - Rullar med bälg

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
RB 50	75 x 25 : 100 m	4
RB 51	100 x 50 : 100 m	3
RB 52	150 x 50 : 100 m	2
RB 53	200 x 55 : 100 m	1
RB 54	250 x 65 : 100 m	1
RB 55	300 x 80 : 100 m	1
RB 56	350 x 80 : 100 m	1
RB 57	400 x 80 : 100 m	1

## SMX - High Performance ProWraps

### SMX-1 Blå Light

För små och medium-stora galler och set.

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
SMX 1050	500 x 500	640
SMX 1075	750 x 750	200
SMX 1090	900 x 900	160
SMX 1100	1.000 x 1.000	160
SMX 1120	1.200 x 1.200	120
SMX 1120 / 140	1.200 x 1.400	104
SMX 1150 / 188	1.500 x 1.880	80

### SMX-2 Blå Regular

För medium och stora galler, set och emballering i container.

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
SMX 2075	750 x 750	200
SMX 2100	1.000 x 1.000	120
SMX 2120	1.200 x 1.200	120

### SMX-3 Blue Heavy Duty

Kraftig struktur för det mest krävande godset.

Art.nr	Storlek(mm)	Antal/fp
SMX 3120	1.200 x 1.200	104

### SMX-4 Blue Super Duty

Kraftig tjocklek speciellt för ortopediska set och andra tunga föremål.

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
SMX 4120	1.200 x 1.200	80



## NWB - Nonwoven Soft Blå

För allmänt bruk, tvätt och instrumentset.

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
NWB 50	500 x 500	500
NWB 60	600 x 600	500
NWB 75	750 x 750	250
NWB 90	900 x 900	250
NWB 100	1.000 x 1.000	250
NWB 120	1.200 x 1.200	100
NWB 130 / 150	1.300 x 1.500	104
NWB 137	1.370 x 1.370	100

## NWG - Nonwoven Super Soft Grön

Högsta mjukhet och styrka för krävande applikationer.

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
NWG 50	500 x 500	400
NWG 60	600 x 600	400
NWG 75	750 x 750	200
NWG 90	900 x 900	150
NWG 100	1.000 x 1.000	150
NWG 120	1.200 x 1.200	100
NWG 137	1.370 x 1.370	100
NWG 130 / 150	1.300 x 1.500	100

## NWG52 - Nonwoven 52

För allmänt bruk, tvätt och instrumentset.

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
NWG 52g 60	600 x 600	500
NWG 52g 75	750 x 750	200
NWG 52g 90	900 x 900	200
NWG 52g 100	1.000 x 1.000	200
NWG 52g 120	1.200 x 1.200	100



### SPC - Crepe Papper

Specialgaderat kräppt papper för ökad flexibilitet.

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
SPC 40	400 x 400	500
SPC 50	500 x 500	500
SPC 60	600 x 600	500
SPC 75	750 x 750	250
SPC 90	900 x 900	250
SPC 100	1.000 x 1.000	250
SPC 120	1.200 x 1.200	100

### SCB - Super Crepe Blå

Soft crepe - för ökad draperbarhet.

Art.nr	Storlek (mm)	Antal/fp
SCB 50	500 x 500	500
SCB 60	600 x 600	500
SCB 75	750 x 750	250
SCB 90	900 x 900	250
SCB 100	1.000 x 1.000	250
SCB 120	1.200 x 1.200	100

### Absorberande Fuktpapper

används i instrumentgaller för att absorbera kondens.

TL-Standard	Storlek (mm)	Pieces/case
TL 25	250 x 300	1.000
TL 40	400 x 500	500
TL 50	500 x 300	500
TLWE-Trayliners med kanter		
TLWE 2525	250 x 250	500
TLWE 4825	480 x 250	500
TLWE 5030	500 x 300	500
TLNW-Trayliners nonwoven		
TLNW 1525	150 x 250	3.200
TLNW 3025	300 x 250	1.200
TLNW 3040	300 x 400	1.200
TLNW 3050	300 x 500	600



### Indikator Strips

AC = ånga, EO-gas, FO-gas och

PL = lågtemperatur plasma.

Art.nr	Strips/dispenser	Antal/fp
AC 6	250	
AC 250/500	250	1.000
EO 250	250	1.000
FO 250/500	250	
PL 500		500

### Daily Test Blad

Bowie & Dick Test med lumpapper.

Art.nr	Antal/fp
DT 50	50

### Daily Test Pack

Färdiga testkit för Bowie & Dick Test.

Art.nr	Antal/fp
DCG2, blyfri	20
DC 20	20

### Helix Challenge Test

För lastkontroll och som ångpenetration test för ihåliga instrument med trånga hålrum.

Art.nr	Strips/dispenser	Antal/fp
HX 100	100	25
HX 400	400	25

### Tejper

Indikatortejper, S = ånga, E = EO-gas, H = varmluft indikator och P = plasma

Art.nr	Bredd/längd	Antal/fp
ITS 12 G	12 mm x 50 m	72
ITS 19 G	19 mm x 50 m	48
ITS 25 G	25 mm x 50 m	36
ITS 19 L (Latex-fri)	19 mm x 50 m	48
JTB 19 S G (B = blå)	19 mm x 50 m	48
JTB 25 S G (B = blå)	25 mm x 50 m	36
ITE 19	19 mm x 50 m	48
ITH 19	19 mm x 50 m	48
ITP 25	25 mm x 25 m	45

Förslutningstejp utan indikatorer.

Art.nr	Bredd/längd	Antal/fp
ITN 19	19 mm x 50 m	48
ITN 25	25 mm x 50 m	36
JTB 19 N (B = blå)	19 mm x 50 m	48
JTB 25 N (B = blå)	25 mm x 50 m	36

Tejprullehållare, för 1 rulle.

Art.nr	Antal/fp
TDS 25	1