

Diversey™

# TASKI® Jonmaster Ultra HD fuktmopp

## Produktegenskaper

- Högsta kvalitet i materialet
- Optimal smuts och dammupptagning
- Excellent glidförmåga
- Miljömärkt med Svanen

## Produktfördelar

- Lång livstid
- Optimerat rengöringsresultat
- Hög effektivitet och avverkningsgrad

## Produktbeskrivning

Varje TASKI JM Ultra HD fuktmopp är tillverkad med material av högsta kvalitet, för att garantera bästa möjliga rengöringsresultat. Alla moppar är optimerade för att nå bästa möjliga damm- och smutsupptagningen i kombination med bra glidegenskaper för att minimera belastningen för användaren, ge hög avverkningsgrad, utmärkt rengöring och god hygien.

TASKI JM Ultra HD fuktmopp är speciellt utvecklad för kombination av smutsupptagning och direkt fuktmoppning på alla typer av hårda golv. Fransarna på sidan av moppen gör det möjligt att på ett enkelt sätt ta upp smuts och partiklar.

## Bruksanvisning

TASKI JM Ultra HD fuktmopp bör användas fuktig, med en fuktmängd motsvarande 150% av sin egen vikt, för att uppnå bästa smutsupptagning och rengöringsresultat. Med fuktig metod kan rengöringsområden snabbt återigen vara tillgängliga för trafik. För bästa rengöringsresultat måste moppen vara väl sköljd eller tvättat.

## Skötselinstruktioner

- Förtvätta/skölj alltid moppen utan tvättmedel
- Tvätta inte tillsammans med andra textilier
- Använd inte blekmedel, sköljmedel eller högalkaliska tvättmedel. Använd enbart de tvättmedel som rekommenderas av Diversey Care
- Observera att för hög temperatur vid torktumling eller övertorkning kan skada fibrerna termiskt
- För att uppnå termisk desinfektion i tvättprocessen rekommenderas tvätt i minst 85°C
- Alla moppar har en krympmån som snabbare uppnås vid högre temperaturer



TASKI®



Diversey™

# TASKI® Jonmaster Ultra HD fuktmopp

## Teknisk information

Material i moppen	Polyester 11%, Mikrofiber 83%, Bomull 6%	Vikt mopp 25cm	80 g (±5%)
Storlek mopp 60 cm	11 x 62/66 cm (± 1 cm)	Färg	Blå och vit
Storlek mopp 40 cm	11 x 45/49 cm (± 1 cm)	Tvätt	Maskintvätt upp till 95°C (max)
Storlek mopp 25 cm	11 x 30/34 cm (± 1 cm)	Tork	Tumling upp till 60°C (max)
Vikt mopp 60 cm	142 g (± 5%)	Antal tvättar	Minst 500 gånger vid 90°C
Vikt mopp 40 cm	110 g (± 5%)		

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Artikelnamn	Storlek	Förpackning	Artikelnummer
TASKI JM Ultra HD fuktmopp	60 cm	1x10 st	7523895
TASKI JM Ultra HD fuktmopp	40 cm	1x10 st	7523894
TASKI JM Ultra HD fuktmopp	25 cm	1x10 st	7523893