

Diversey™

TASKI® JM Ultra fuktmopp

Produktegenskaper

- Mikrofiber av högsta kvalitet
- Utmärkt rengöringsförmåga
- Effektiv reduktion av bakterier och sporer
- Miljömärkt med Svanen

Produktfördelar

- Ännu längre livslängd
- Högsta effektivitet och avverkningsgrad
- Klarar hygien och säkerhetskrav


Produktbeskrivning

Varje TASKI JM Ultra fuktmopp består av 50 % ultramikrofiber och 50 % polyester.

De nya, förbättrade och extra fina mikrofibrer är det senaste materialet på marknaden. De är ännu längre och har en öppen struktur som tar upp mer smuts för ett öoverträ at rengöringsresultat.

Polyester fibrerna reducerar motståndet vid mopning vilket ger bättre ergonomi. Detta är inte bara bekvämare för användaren utan förbättrar även produktiviteten av rengöringsarbetet. Polyesterandelen ökar dessutom moppens livslängd avsevärt och möjliggör 800 användningar och tvättar om Diverseys tvättkommendationer efterföljs.

TASKI JM Ultra fuktmopp är speciellt utvecklad för direktmopning av områden som rengörs ofta och där man har höga hygienkrav. För första gången är det nya, förbättrade premiummoppsortimentet testat av det oberoende institutet TNO. Resultaten visar att hela premiumsorimentet tar bort både bakterier och sporer.



TASKI®



Diversey™

TASKI® JM Ultra fuktmopp

Teknisk information

Material mopp	50% MF, 50% PET	Mått mopp 75 cm	80x14 cm (± 1 cm)
Mått mopp 25 cm	30x14 cm (± 1 cm)	Vikt mopp 75 cm	Ca 176 g (± 5 %)
Vikt mopp 25 cm	Ca 65 g (± 5 %)	Färg	Blå eller röd
Mått mopp 40 cm	46x14 cm (± 1 cm)	Tvätt	Maskintvätt upp till 95°C (max)
Vikt mopp 40 cm	Ca 97 g (± 5 %)	Tork	Tumling upp till 60°C (max)
Mått mopp 60 cm	66x14 cm (± 1 cm)	Antal tvättar	Minst 800 gånger vid 60°C
Vikt mopp 60 cm	Ca 144 g (± 5 %)		

Artikelnamn	Storlek/Färg	Förpackning	Artikelnummer
TASKI JM Ultra fuktmopp	25 cm, blå	1x10 st	7518446
TASKI JM Ultra fuktmopp	25 cm, röd	1x10 st	7518553
TASKI JM Ultra fuktmopp	40 cm, blå	1x10 st	7518447
TASKI JM Ultra fuktmopp	40 cm, röd	1x10 st	7518554
TASKI JM Ultra fuktmopp	60 cm, blå	1x10 st	7518448
TASKI JM Ultra fuktmopp	75 cm, blå	1x10 st	7518476

Artikelnamn	Storlek	Förpackning	Artikelnummer
TASKI JM Ultra Plus moppstativ	25 cm	1 x 1 st, med ledlås	7520279
TASKI JM Ultra Plus moppstativ	40 cm	1 x 1 st, med ledlås	7520280
TASKI JM Ultra Plus moppstativ	60 cm	1 x 1 st, med ledlås	7520281
TASKI JM Ultra Plus teleskopskaft	60 - 105 cm	1 x 1 st	7520278
TASKI JM Ultra Plus teleskopskaft	100 - 170 cm	1 x 1 st	7520277

Användning

TASKI JM Ultra fuktmopp ska användas fuktig, med en fuktmängd motsvarande 185 % av moppens egen vikt för att få bästa möjliga rengöringseffekt.

Öppna mopplådan och tryck respektive TASKI JM Ultra Plus moppstativ mot moppens baksida. Kardborren fäster moppen direkt vid stativet. Lyft moppen ur mopplådan. Börja moppa längs med listen och arbeta sedan inåt rummet. Moppa med svepande rörelser och generös överlappning för att förhindra att områden utelämnas. Lyft inte moppen från golvet under arbetets gång. Moppen ska inte tryckas ner mot golvet. Efter användningen tas moppen från stativet med ett snabbt ryck.

Observera

- Passar alla typer av hårda golvytor
- Passar golv med särskild höga hygienkrav
- Använd inte textilsköjmedel eller blekmedel

