



3-VÄGSKRAN, KRANBLOCK OCH FÖRLÄNGNINGSSLANG

3-vägskran

Polykarbonat, fettresistent 72 tim, roterande luer-lock.
Fyllnadsvolym 0,2 ml.



Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MP0436	3-v kran	PVC-fri	40/600
60MP0437	3-v kran med svivel	PVC-fri	40/600

3-vägskran med förlängningsslang,

4,1 x 2,9 mm (YD x ID) Fettresistent 72 tim. Flowstop med hydrofobt filter.

Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MR04100401T	3-v kran med slang 12 cm, roterande luer-lock	DEHP-fri PVC	30/450
60MR04100430T	3-v kran med slang 30 cm, roterande luer-lock	DEHP-fri PVC	10/100
60MR04100410T	3-v kran med slang 100 cm, roterande luer-lock	DEHP-fri PVC	10/100

3-vägskran med förlängningsslang, lågvolym

2 x 1 mm (YD x ID) Fettresistent 72 tim. Flowstop med hydrofobt filter.

Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MP04100501	3-v kran med slang 12 cm, fast luer-lock	DEHP-fri PVC	30/450
60MR04100530	3-v kran, med slang 30 cm, roterande luer-lock	DEHP-fri PVC	10/100
60MR04100510	3-v kran, med slang 100 cm, roterande luer-lock	DEHP-fri PVC	10/100

3-vägskran med förlängningsslang

4,2 x 2,9 (YD x ID) Med roterande luer-lock. Fettresistent 72 tim. Flowstop med hydrofobt filter.

Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MR04100610	3-v kran med slang 12 cm	PVC-fri	30/450
60MR04100650	3-v kran med slang 50 cm	PVC-fri	10/100
60MR04100675	3-v kran med slang 75 cm	PVC-fri	10/100
60MR04100601	3-v kran med slang 100 cm	PVC-fri	10/100

Kranblock på platta

Polysulfon, fettresistent 72 tim.

Fast monterad slang, med roterande luer-lock.

Flowstop med hydrofobt filter.



Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MR04103180	3 st 3-v-kranar, 180 cm slang	PVC-fri	10/50
60MR04105180	5 st 3-v-kranar, 180 cm slang	PVC-fri	10/50
60MR04105180W	5 st 3-v-kranar, 150 cm slang	PVC-fri	50/50
60MR04103025	3 st 3-v-kranar, 25 cm slang	PVC-fri	5/50
60MR04105025	5 st 3-v-kranar, 25 cm slang	PVC-fri	5/50

Kranblock

Polykarbonat, fettresistent 72 tim.

Limmat, roterande luer-lock. Flowstop med hydrofobt filter.



Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MR04102000	2 st 3-v-kranar	PVC-fri	20/300
60MR04103000	3 st 3-v-kranar	PVC-fri	10/50
60MR04104000	4 st 3-v-kranar	PVC-fri	10/100
60MR04104015	4 st 3-v-kranar, med 15 cm slang	PVC-fri	10/100
60MR04104015V	4 st 3-v-kranar, med 15 cm slang, backventil	PVC-fri	10/100
60MR04104016V	4 st 3-v-kranar, med 15 cm slang, 2 backventiler	PVC-fri	10/100

Förlängnings slang för infusion

4,1 x 2,9 mm (YD x ID) Flowstop med hydrofobt filter.

Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MR04106310	längd 100 cm	PVC-fri	10/100
60MR04100801	längd 12 cm	DEHP-fri PVC	30/450
60MR04100830	längd 30 cm	DEHP-fri PVC	10/100
60MR04100875	längd 75 cm	DEHP-fri PVC	10/100
60MR04100815	längd 150 cm	DEHP-fri PVC	10/100
60MR04100820	längd 200 cm	DEHP-fri PVC	10/100

Förlängnings slang till sprutpump

2 x 1 mm (YD x ID)

Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MP1501	längd 150 cm	DEHP-fri PVC	10/100

Spiralslang

2 x 1 mm (YD x ID).

Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60A1226	fyllnadsvolym 1,2 ml, 150 cm	PVC-fri	25/100
60A1229	fyllnadsvolym 2,4 ml, 300 cm	PVC-fri	25/100



Förlängnings slang till sprutpump

2 x 1 mm (YD x ID)

Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MP1501	150 cm, fyllnadsvolym 1,2 ml	DEHP-fri PVC	10/100
60MP2001	200 cm, fyllnadsvolym 1,6 ml	DEHP-fri PVC	10/100
60MP3001	300 cm, fyllnadsvolym 2,4 ml	DEHP-fri PVC	10/100
60MR04100115	150 cm, fyllnadsvolym 1,2 ml	PVC-fri	10/100
60MR04100120	200 cm, fyllnadsvolym 1,6 ml	PVC-fri	10/100
60MR04100130	300 cm, fyllnadsvolym 2,4 ml	PVC-fri	10/100
60MR04100215	150 cm med backventil, fyllnadsvolym 1,2 ml	PVC-fri	10/100
60SRL04100220	200 cm med backventil, fyllnadsvolym 1,6 ml	PVC-fri	10/100
60MR04100230	300 cm med backventil, fyllnadsvolym 2,4 ml	PVC-fri	10/100
60MR04100315	150 cm med anti-sifon ventil, fyllnadsvolym 1,2 ml	PVC-fri	10/100
60MR04100320	200 cm med anti-sifon ventil, fyllnadsvolym 1,6 ml	PVC-fri	10/100
60MR04100330	300 cm med anti-sifon ventil, fyllnadsvolym 2,4 ml	PVC-fri	10/100

Slang: DEHP-fri PVC eller PVC-fri Polyefin Alloy / Polyeten Trevägskrantar: Fettresistent Polykarbonat, 72 tim, tryckresistent	Backventil: Silikon och ABS Anti-sifon: Akryl Sterilisering: EO	SS-EN ISO 11135, 20594-1, 8536, 15223-1 Engångs, sterilt 1-styckförpackad i peel pack trpt.fp. = minsta kvantitet/beställning
---	---	---