

# TIVA-Set

- Avsedda för infusion av läkemedel vid total intravenös anestesi
- Infusionsaggregat med/utan luftning
- Avtagbara eller limmade kopplingar beroende på modell
- Läkemedel- och lipidresistenta
- Färgade kranar ger en säkrare identifiering av infusionslinjen
- PVC-fritt eller DEHP-fritt PVC material
- Alla med backventil och med /utan antisifonventil
- Sprutpumpslang i längd mellan 150 cm och 200 cm
- Med eller utan infusionsaggregat samt sprutpumpslang
- 3-vägskran eller Y-koppling s.k. "bläckfiskvariant"
- Finns tillgänglig med injektionsmembran
- MR kompatibla



## Infusionsaggregat TIVA 180 cm, utan luftning, med sprutpumpslang

Art. nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60MR03502150	utan luftning med backventil, 2 x 3-vägskran med backventil + 15 cm förlängning, sprutpumpslang 2 x 150 cm	PVC-fri	50/50*
60MR03502152	utan luftning med backventil, 2 x 3-vägskran med backventil + 15 cm förlängning, sprutpumpslang 2 x 150 cm	PVC-fri	50/50*
60MR03502152Y	utan luftning med backventil, 2 x 3-vägskran med backventil + 10 cm förlängning med injektionsmembran, 2 x 150 cm sprutpumpslang	PVC-fri	50/50*
60MR03502162	utan luftning med backventil, 2 x 3- vägskran med backventil + 15 cm förlängning, sprutpumpslang 2 x 200 cm	PVC-fri	50/50*
60MR03502161	utan luftning med backventil, 2 x 3- vägskran med backventil + 15 cm förlängning, sprutpumpslang 2 x 200 cm	PVC-fri	50/50*
60MR03503150	utan luftning med backventil, 3 x 3-vägskran med backventil + 15 cm förlängning, sprutpumpslang 3 x 150 cm	PVC-fri	50/50*

## Infusionsaggregat TIVA 180 cm, med luftning och sprutpumpslang

Art. nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60SRL03502152	med luftning och backventil, 2 x 3-vägskran med backventil + 12 cm förlängning, sprutpumpslang 2 x 150 cm	PVC-fri	50/50*
60SRL03502162	med luftning och backventil, 2 x 3-vägskran med backventil + 12 cm förlängning, sprutpumpslang 2 x 200 cm	PVC-fri	50/50*
60MR03502140	med luftning och backventil, 2 x 3-vägskran med backventil, swivel och 5 cm förlängning, sprutpumpslang 2 x 150 cm	PVC-fri	50/50*
60SRL03502150	med luftning och backventil, 2 x 3-vägskran med backventil + 15 cm förlängning, sprutpumpslang 2 x 150 cm	PVC-fri	50/50*

## Infusionsaggregat TIVA 180 cm, utan luftning, utan sprutpumpslang

Art. nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60MR035021T	utan luftning med backventil, 2 x 3-v-kran + 15 cm förlängning	DEHP-fri PVC	10/50*
60MR03503	utan luftning med backventil, 3 x 3-vägskran med backventil + 15 cm förlängning	PVC-fri	10/50*

## Infusionsaggregat TIVA 180 cm, med luftning, utan sprutpumpslang

Art. nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60SRL03504	med luftning och backventil, 2 x 3-vägskran med backventil + 15 cm förlängning	PVC-fri	10/50*
60SRL03803	med luftning och backventil, 3 x 3-vägskran + 5 cm förlängning med backventil	PVC-fri	50/50*
60MR03703	med luftning och backventil, 3 x 3-vägskran + 15 cm förlängning	PVC-fri	10/50*
60MR03803	med luftning och backventil, 3 x 3-vägskran med backventil + 15 cm förlängning	PVC-fri	10/50*

## TIVA-set, utan Infusionsaggregat

Art. nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60MR02140	2 x 3-vägskran med 3 x backventil, swivel och 5 cm förlängning, sprutpumpslang 2 x 150 cm	PVC-fri	50/50*
60SRL02150	2 x 3-vägskran med 3 x backventil, injektionsmembran och 12 cm förlängning, sprutpumpslang 2 x 150 cm	PVC-fri	50/50*
60MR02161	2 x 3-vägskran med 3 x backventil och 15 cm förlängning, sprutpumpslang 2 x 200 cm	PVC-fri	50/50*
60SRL02151Y	2 x 3-vägskran med 3 x backventil och 17 cm förlängning med injektionsmembran, 2 x 150 cm sprutpumpslang	PVC-fri	50/50*
60MR08261	2 x 3-vägskran med 3 x backventil och 5 cm förlängning, 2 x 200 cm sprutpumpslang med 2 x antisifonventil	PVC-fri	10/100*
60MR08161	3-vägskran med 2 x backventil och 5 cm förlängning, sprutpumpslang 200 cm med antisifonventil	PVC-fri	10/100*
60MR01161	3-vägskran med 2 x backventil och 15 cm förlängning, sprutpumpslang 200 cm	PVC-fri	50/50*
60SRL04102000	2 x 3-vägskran med 3 x backventil och 3 x injektionsmembran, 12 cm förlängning	PVC fri	100/100*

## TIVA-set utan Infusionsaggregat - Lågvolymsset

Art. nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60MR09160	5 cm förlängning med backventil, 200 cm sprutpumpslang med backventil och antisifonventil	PVC-fri	10/100*
60SRL09260	5 cm förlängning med backventil, 2 x 200 cm sprutpumpslang med backventil och antisifonventil	PVC-fri	10/100*
60SRL09261	5 cm förlängning med backventil och injektionsmembran, 2 x 200 cm sprutpumpslang med backventil och antisifonventil	PVC-fri	10/100*
60SRL03561	5 cm förlängning med backventil och injektionsmembran, sprutpumpslang 2 x 200 cm med backventil, antisifonventil och injektionsmembran	PVC-fri	10/100*

Material: Slang: TPE/PUR, DEHP fri PVC Droppkammare: SB/TPE Spike: ABS Vätskefilter: PA Luftfilter: PP Rullklämma: ABS/PS Slangklämma: PP	Backventil: SAN/MABS/PC/Silikon Antisifonventil: SAN/MABS/PC/Silikon Trevägskran: PC/HDPE Luer-lock: ABS Skyddshätta: PP Flowstop: ABS/PE Injektionsmembran: PC/Silikon Konnektor: ABS	Sterilisering: EO Inf. aggregat 20 drp aqua dest = 1 ml Engångs, sterilt 1-styckförpackad i peel pack * = minsta kvantitet/beställning
--	---	---