



## Infusionsaggregat

- 4 slanglängder
- MR kompatibel
- Alternativ med löstagbar 3-vägskran
- DEHP-fri PVC eller helt PVC-fritt material
- Rullklämna med maximal precision för säker dropptakt
- Insticksspets utan silikon för säker koppling till infusionspåsar/flaskor
- Vätskefilter 15 my. Luftfilter 0,2 my
- Flowstop med hydrofob filter förenklar fyllnaden av aggregaten och minskar kontaminationsrisken
- Roterande luer-lock
- Air-Guard förhindrar att luft passerar kammaren när lösningen tagit slut



Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MR60500152	utan luftn. 180 cm slang	PVC-fri	10/100
* 60MR60500152W	utan luftn. 180 cm slang	PVC-fri	10/100
60MR60500182	utan luftn. 220 cm slang	PVC-fri	10/100
60MR60500160	utan luftn. 320 cm slang	PVC-fri	10/100
60MR60500156	med luftn. 180 cm slang	PVC-fri	10/100
* 60MR60500153	med luftn. 180 cm slang	PVC-fri	10/100
60MR60500186	med luftn. 220 cm slang	PVC-fri	10/100
60MR60500161	med luftn. 320 cm slang	PVC-fri	10/100
* 60MR60500162	med luftn. 320 cm slang	PVC-fri	10/100
60SRL60500153K	med luftn. 180 cm slang, med y-koppling, injektionsmembran	PVC-fri	10/100
60SRL60500154	med luftn. 180 cm slang och backventil <sup>1</sup>	PVC-fri	10/100
60MR60500150T	utan luftn. 180 cm slang	DEHP-fri PVC	10/100
60MR60500151T	utan luftn. 320 cm slang	DEHP-fri PVC	10/100
60MR60500154T	med luftn. 180 cm slang	DEHP-fri PVC	10/100
60MR60500155T	med luftn. 320 cm slang	DEHP-fri PVC	10/100

**Infusionsaggregat inkl 3-vägskran  
och förlängning**

Med eller utan luftning. DEHP-fri PVC eller helt PVC-fritt material  
Blod-, läkemedel- och fettresistent 72 tim.



Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MR60500158	utan luftn. 180 cm slang, 3-v-kran +15 cm	PVC-fri	10/100
60MR60500158V	utan luftn. 180 cm slang, 3-v-kran, backventil +15 cm	PVC-fri	10/100
60MR60500138	med luftn. 180 cm slang, 3-v-kran, +15 cm	PVC-fri	10/100
60MR60500183	utan luftn. 220 cm. slang, 3-v-kran +15 cm	PVC-fri	10/100
60MR60500187	med luftn. 220 cm slang, 3-v-kran +15 cm	PVC-fri	10/100
60MR60500141T	utan luftn. 180 cm slang. 3-v-kran +15 cm	DEHP-fri PVC	10/100
60MR60500140T	med luftn. 180 cm slang. 3-v-kran +15 cm	DEHP-fri PVC	10/100
* 60MR60500148W	med luftn. 180 cm slang, backventil. 3-v-kran +15 cm	PVC-fri	10/100
60MR60500140SG	med luftn. 2 st fasta 3-v kranar, med fast inf.aggregat +15 cm	PVC-fri	10/50
60MR60500140SU	med luftn. 2 st fasta 3-v kranar, med löst inf.aggregat +15 cm	PVC-fri	10/50

**Infusionsaggregat med Air-Guard**

Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60SRL60500153	med luftn. 180 cm slang, med filter för flödesstopp, Air-Guard	PVC-fri	10/100
60SRL60500186	med luftn. 250 cm slang, med filter för flödesstopp, Air-Guard	PVC-fri	10/100
60SRL60500162	med luftn. 320 cm slang, med filter för flödesstopp, Air-Guard	PVC-fri	10/100

\* Rullklämma med längre spann  
Infusionsaggregat 20 drp aqua dest = 1 ml  
<sup>1</sup> Läkemedels- fettresistent, 24 tim.  
Flowstop: PE och Polyamid  
Hydrofobt luftfilter: Polyamid  
Spike, Rullklämma, Luerlock: ABS

Fyllnadsvolym: 0,07 ml/cm Ø 2,9 mm  
Droppkammare: PP  
Slang: DEHP-fri PVC eller Polyefin Alloy  
Trevägskrantar: Fettresistent Polykarbonat,  
72 tim, tryckresistent

Sterilisering: EO  
SS-EN ISO 11135, 20594-1, 8536, 15223-1  
Engångs, sterilt 1-styckförpackad i peel pack  
trpt.fp. = minsta kvantitet/beställning