

## Dispenserhållare vägg, 100ml, Dispensopack



### Användningsområde

Dispenserhållare är avsedd för att monteras på vägg. Kan monteras i samma skruvhål som en 600ml dispenserhållare. Armmanövererad. En dispenser som fräst är avsedd för sjukvård och livsmedelsindustri.

### Produktfakta

Hållare i rostfritt stål avsedd för upp- och nedhängande 1000ml dispensopack flaska.

Armmanövererad. Monteras med skruv på vägg. Kan med fördel rengöras med LIV Ytdesinfektion

+45