



INFUSIONSAGGREGAT

- 3 slanglängder
- Alternativ med löstagbar 3-vägskran
- DEHP-fri PVC eller helt PVC-fritt material
- Rullklämma med maximal precision för säker dropptakt
- Insticksspets utan silikon för säker koppling till infusionspåsar/flaskor
- Vätskefilter 15 my. Luftfilter 0,2 my
- Flowstop med hydrofobt filter förenklar fyllnaden av aggregaten och minskar kontaminationsrisken
- Roterande luer-lock



Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MR60500152	utan luftn. 180 cm slang	PVC-fri	10/100
* 60MR60500152W	utan luftn. 180 cm slang	PVC-fri	10/100
60MR60500182	utan luftn. 220 cm slang	PVC-fri	10/100
60MR60500160	utan luftn. 320 cm slang	PVC-fri	10/100
60MR60500156	med luftn. 180 cm slang	PVC-fri	10/100
* 60MR60500153	med luftn. 180 cm slang	PVC-fri	10/100
60MR60500186	med luftn. 220 cm slang	PVC-fri	10/100
60MR60500161	med luftn. 320 cm slang	PVC-fri	10/100
* 60MR60500162	med luftn. 320 cm slang	PVC-fri	10/100
60MR60500150T	utan luftn. 180 cm slang	DEHP-fri PVC	10/100
60MR60500151T	utan luftn. 320 cm slang	DEHP-fri PVC	10/100
60MR60500154T	med luftn. 180 cm slang	DEHP-fri PVC	10/100
60MR60500155T	med luftn. 320 cm slang	DEHP-fri PVC	10/100

Infusionsaggregat inkl 3-vägs kran och förlängning

Med eller utan luftning. DEHP-fri PVC eller helt PVC-fritt material
Löstagbar 3-vägs kran av fettresistent Polykarbonat.



Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MR60500158	utan luftn. 180 cm slang, 3-v-kran +15 cm	PVC-fri	10/100
60MR60500158V	utan luftn. 180 cm slang, 3-v-kran, backventil +15 cm	PVC-fri	10/100
60MR60500138	med luftn. 180 cm slang, 3-v-kran, +15 cm	PVC-fri	10/100
60MR60500138C	med luftn. 180 cm slang, 3-v-kran, MicroClave +15 cm	PVC-fri	10/100
60MR60500183	utan luftn. 220 cm. slang, 3-v-kran +15 cm	PVC-fri	10/100
60MR60500187	med luftn. 220 cm slang, 3-v-kran +15 cm	PVC-fri	10/100
60MR60500141T	utan luftn. 180 cm slang. 3-v-kran +15 cm	DEHP-fri PVC	10/100
60MR60500140T	med luftn. 180 cm slang. 3-v-kran +15 cm	DEHP-fri PVC	10/100
* 60MR60500148W	med luftn. 180 cm slang, backventil. 3-v-kran +15 cm	PVC-fri	10/100

* Rullklämma med längre spann Infusionsaggregat 20 drp aqua dest = 1 ml Flowstop: PE och Polyamid Hydrofobt luftfilter: Polyamid Spike, Rullklämma, Luerlock: ABS	Fyllnadsvolym: 0,07 ml/cm Ø 2,9 mm Droppkammare: PP Slang: DEHP-fri PVC eller Polyefin Alloy Trevägskrantar: Fettresistent Polykarbonat, 72 tim, tryckresistent	Sterilisering: EO SS-EN ISO 11135, 20594-1, 8536, 15223-1 Engångs, sterilt 1-styckförpackad i peel pack trpt.fp. = minsta kvantitet/beställning
---	---	--

INFUSIONSAGGREGAT - SPECIAL

Infusionsaggregat med injektionsmembran

- Ökar säkerheten för personal och patient
- Minskad kontaminationsrisk
- Ingen risk för spill
- Enkelt att ge injektioner under pågående infusion
- 180 cm slang

60MR60500154CT



Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MR60500150CT	utan luftning, MicroClave	DEHP-fri PVC	10/100
60MR60500154CT	med luftning, MicroClave	DEHP-fri PVC	10/100
* 60MR60500156WS	med luftning, Spiros	PVC-fri	10/100

Infusionsaggregat med integrerat infusionsfilter (0,2 my) för Paklitaxelinfusion, 180 cm slang

Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MR60500168	utan luftning	PVC-fri	10/50



Infusionsaggregat med flödesregulator

Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60MR60500156F	med luftning, klämma och 180 cm slang	PVC-fri	10/100
60MR60500161F	med luftning, klämma och 320 cm slang	PVC-fri	10/100



* Rullklämma med längre spann
 Infusionsaggregat 20 drp aqua dest = 1 ml
 Flowstop: PE och Polyamid
 Hydrofobt luftfilter: Polyamid
 Spike, Rullklämma, Luerlock: ABS
 Infusionsfilter: Filtermembran, Polysulfon,
 Filterhus, Akryl

Droppkammare: PP
 MicroClave: Polyester, Silikon och ABS
 Backventil: Silikon
 Flödesregulator: PP/PC
 Slang: DEHP-fri PVC eller Polyefin Alloy
 Trevägskranar: Fettresistent Polykarbonat,
 72 tim, tryckresistent

Sterilisering: EO
 SS-EN ISO 11135, 20594-1, 8536, 15223-1

Engångs, sterilt 1-styckförpackad i
 peel pack
 trpt.fp. = minsta kvantitet/beställning