

# Produktsortiment Argon Careflow™ CVK

Artikel- Artikel- Kateter Mjukrörs- Mjukrörsintroducer Stålnåls- nummer utan nummer med Kateter längd introducer med FloSwitch™introducer Ledare YD & FloSwitch™ FloSwitch™ytterdiameter (mm) Gauge Längd (mm) Gauge Längd (mm) Length(mm) (Antal)		Avd. förp.	Flöde (ml/min) D M1 M2 P1 P2							
<b>ENKELLUMEN, CVK UTAN FÖRLÄNGNINGSSLANG</b>										
681614 681623 2.5Fr (22G) 100 N/A N/A 20G	45	22G	40	0.5 x 350	10	10				
681639 681640 3Fr (20G) 150 N/A N/A 20G	45	20G	40	0.5 x 350	10	16				
681643 681644 3Fr (20G) 200 N/A N/A 20G	45	20G	40	0.5 x 450	10	15				
681649 681650 4Fr (18G) 200 N/A N/A 18G	60	17G	70	0.6 x 450	10	36				
681669 681670 5Fr (16G) 150 N/A N/A 15G	70	17G	70	0.9 x 450	10	71				
681672 681673 5Fr (16G) 200 N/A N/A 15G	70	17G	70	0.9 x 450	10	63				
681706 681707 7Fr (14G) 150 N/A N/A 14G	70	17G	70	0.9 x 450	10	190				
681709 681710 7Fr (14G) 200 N/A N/A 14G	70	17G	70	0.9 x 450	10	136				
<b>ENKELLUMEN, CVK MED FÖRLÄNGNINGSSLANG</b>										
681612 2.5Fr (22G) 60 22G 38 N/A	N/A	22G	40	0.5 x 350	5	12				
681622 2.5Fr (22G) 100 22G 38 N/A	N/A	22G	40	0.5 x 350	5	10				
681634 2.5Fr (22G) 200 22G 38 N/A	N/A	22G	40	0.5 x 650	5	7				
681647 3Fr (20G) 150 20G 45 N/A	N/A	22G	40	0.5 x 450	5	18				
681638 3Fr (20G) 200 20G 45 N/A	N/A	22G	40	0.5 x 650	5	15				
681624 4Fr (18G) 60 20G 45 N/A	N/A	20G	40	0.5 x 350	5	47				
681658 4Fr (18G) 200 20G 45 N/A	N/A	20G	40	0.5 x 650	5	35				
681662 5Fr (16G) 150 16G 70 N/A	N/A	17G	70	0.9 x 450	5	65				
681666 5Fr (16G) 200 16G 70 N/A	N/A	17G	70	0.9 x 700	5	60				
681679 5Fr (16G) 300 16G 70 N/A	N/A	17G	70	0.9 x 700	5	46				
681698 7Fr (14G) 150 16G 70 N/A	N/A	17G	70	0.9 x 450	5	159				
681699 7Fr (14G) 200 16G 70 N/A	N/A	17G	70	0.9 x 700	5	149				
681701 7Fr (14G) 300 16G 70 N/A	N/A	17G	70	0.9 x 700	5	136				
<b>ENKELLUMEN, MIDLINE KATETER MED FLOSWITCH</b>										
681633 2.5Fr (22G) 200 N/A N/A 20G	45	22G	40	0.5 x 450	10	7				
<b>ENKELLUMEN, CVK MED INTEGRERAD FLOSWITCH</b>										
681660 5Fr (16G) 150 16G 70 N/A	N/A	17G	70	0.9 x 450	10	65				
681664 5Fr (16G) 200 16G 70 N/A	N/A	17G	70	0.9 x 700	10	60				
681678 5Fr (16G) 300 16G 70 N/A	N/A	17G	70	0.9 x 700	10	46				
<b>ENKELLUMEN, CVK MED FÖRLÄNGNINGSSLANG OCH FLOSWITCH</b>										
681615 2.5Fr (22G) 60 N/A N/A 20G	45	22G	40	0.5 x 350	5	12				
681625 4Fr (18G) 60 N/A N/A 20G	45	20G	40	0.5 x 350	5	47				
<b>DUBBELLUMEN CVK</b>										
681616 681617 4Fr (20G,22G) 60 20G 45 20G	45	20G	40	0.5 x 350	5	20	8			
681626 681627 4Fr (20G,22G) 100 20G 45 20G	45	20G	40	0.5 x 350	5	19	6			
681653 681652 4Fr (20G,22G) 150 20G 45 20G	45	20G	40	0.5 x 450	5	16	4			
681656 681655 4Fr (20G,22G) 200 20G 45 20G	45	20G	40	0.5 x 450	5	17	4			
681619 681628 5Fr (18G,20G) 60 18G 60 18G	60	17G	70	0.6 x 450	5	40	10			
681683 681682 5Fr (18G,20G) 150 18G 60 18G	60	17G	70	0.6 x 450	5	29	6			
681687 681686 5Fr (18G,20G) 200 18G 60 18G	60	17G	70	0.6 x 650	5	30	6			
681703 681702 7Fr (16G,18G) 150 16G 70 15G	70	17G	70	0.9 x 450	5	74	24			
681714 681713 7Fr (16G,18G) 200 16G 70 15G	70	17G	70	0.9 x 700	5	73	21			
681718 681717 7Fr (16G,18G) 300 16G 70 15G	70	17G	70	0.9 x 700	5	61	19			
<b>TRIPPELLUMEN CVK</b>										
681620 681629 5Fr (18G,20G,20G) 60 18G 60 18G	60	17G	70	0.6 x 450	5	40	10	12		
681630 681618 5Fr (18G,20G,20G) 100 18G 60 18G	60	17G	70	0.6 x 450	5	32	7	8		
681691 681690 5Fr (18G,20G,20G) 150 18G 60 18G	60	17G	70	0.6 x 450	5	29	5	6		
681695 681694 5Fr (18G,20G,20G) 200 18G 60 18G	60	17G	70	0.6 x 650	5	26	5	5		
681721 681720 7Fr (16G,18G,18G) 150 16G 70 15G	70	17G	70	0.9 x 450	5	66	22	23		
681725 681724 7Fr (16G,18G,18G) 200 16G 70 15G	70	17G	70	0.9 x 700	5	59	16	17		
681729 681728 7Fr (16G,18G,18G) 300 16G 70 15G	70	17G	70	0.9 x 700	5	53	11	9		
<b>FYRLUMEN CVK</b>										
681731 681732 8.5Fr (14G,16G,16G,18G) 150 16G 70 15G	70	17G	70	0.9 x 450	5	64	82	57	20	
681733 681734 8.5Fr (14G,16G,16G,18G) 200 16G 70 15G	70	17G	70	0.9 x 700	5	58	76	45	19	
<b>FEMLUMEN CVK</b>										
681735 681736 9.5Fr (14G,16G,16G,18G,18G) 150 16G 70 15G	70	17G	70	0.9 x 450	5	73	61	65	19	21
681737 681738 9.5Fr (14G,16G,16G,18G,18G) 200 16G 70 15G	70	17G	70	0.9 x 700	5	68	58	60	13	12

## Careflow™ Set Innehåll

Alla ovanstående set innehåller: Careflow™ polyuretankanter, Venaguide™ Seldinger ledare, Stålnålsintroducer, Separat fixeringsplatta och dilatator, med undantag av enkellumen utan FloSwitch™ och förlängningsslang, vilka inte innehåller dilatator. En 5 ml spruta är inkluderad i alla Enkellumen CVK med förlängningsslang, och i alla Multilumen CVK utan FloSwitch. Alla CVK utan FloSwitch innehåller slangklämma (med undantag av Enkellumen CVK utan FloSwitch och förlängningsslang), Mjukrörsintroducer och Stålnålsintroducer utom där så indikeras. Alla FloSwitch CVK innehåller Roterande luer-lock FloSwitch, Mjukrörsintroducer med FloSwitch och Stålnålsintroducer.

Fyr- och Femlumen CVK innehåller skalpell för att underlätta inläggningen. Steriliseringmetod: Etylenoxid. Hållbarhetstid: 5 år. CE märkning enligt MDD 93/42/EEC (Klass III).

## Sverige

Argon Medical Devices Netherlands  
B.V. Filial Sverige  
Stora Ävägen 21  
436 34 Askim  
Tel: +46 (0)31 723 84 91  
Fax: +46 (0)31 723 84 69  
Order: [orders.europe@argonmedical.com](mailto:orders.europe@argonmedical.com)  
96-6000-25//1112

©2012 Argon Medical Devices Inc. All Rights Reserved.

[www.argonmedical.com](http://www.argonmedical.com)





Argon Careflow™ Produktsortiment  
Artärkatetrar och Centrala Venkatetrar

  
**ARGON**  
MEDICAL DEVICES

## Argon Careflow™ Artärkatetrar

Artikel- Kateter Kateter Stålnålsintroducer Ledare YD & Avd. förp. nummer Beskrivning ytterdiameter längd (mm) Gauge Längd (mm) längd (mm) (Antal)

### ENKEL LUMEN, SET UTAN FÖRLÄNGNINGSSLANG

681631 Radialis artärset 2.5Fr (22G) 60 22G 40 0.5 x 250 10

681646 Radialis artärset 3Fr (20G) 60 20G 40 0.5 x 250 10

681642 Femoralis artärset 3Fr (20G) 200 20G 40 0.5 x 450 10

681648 Femoralis artärset 4Fr (18G) 200 17G 70 0.6 x 450 10

Sortiment av katetrar för inläggning i arteria radialis och femoralis, vid mätning av artärtryck och upprepad blodprovstagning.

Steriliseringmetod: Etylenoxid

Hållbarhetstid: 5 år

CE märkning enligt MDD 93/42/EEC (Klass III).

## Argon Careflow™ Specifikation för Centrala Venkatetrar

Argon Careflow™ Centrala Venkatetrar har designats för att upprätthålla en bra balans mellan kateterns flexibilitet och flödesprestanda.


Nya Argon Careflow™ Centrala Venkatetrar – Förenklad användning med fler möjligheter.

- Lumen i Argon Careflow™ är konstruerade så att hög flödeshastighet i kombination med en flexibel kateter erhålls.
- Argon Careflow™ har en atraumatisk formad spets, vilket förenklar inläggning och minskar risken för venskada.
- Den strömlinjeformade fasta fixeringsplattan möjliggör enkel och bekväm suturering.
- Argon Careflow™ har förbättrad röntgentäthet.
- Argon Careflow™ har längdmarkeringar med intervallerna 1 cm och 5 cm, för att underlätta rätt placering av kateterspetsen.
- Argon Careflow™ katetrar är latexfria.
- Argon Careflow™ katetrar finns som singel- och multilumen samt i pediatrik och vuxenutförande.






## Fördelar med Argon Careflow™ 4 och 5 Lumen



- Möjliggör CVP mätning samtidigt med multipla infusioner.
- Högflöde.
- Möjligheter att infundera inkompatibla läkemedel.



## Argon Careflow™ CVK - Fördelar



- Det separata innertråget möjliggör direkt användning på sterilt område.



- Argon Venaguide™ möjliggör enhands införande av den längdmarkerade ledaren.



**Argon FloSwitch™**

- Avstängningsanordning.
- Minimal risk för luftemboli.
- Minimal risk för blodspill.



- Den separata fixeringsplattan säkerställer fixeringen av katetern.