

Produktblad TENA Tvätthandske med rengöringslotion



Rengör (skölfri)

För frekvent rengöring och återfuktning istället för tvål och vatten, som torkar ut huden.

Mjuka förfuktade tvätthandskar för bekväm och praktisk helkroppsrengöring som ett alternativ till tvål och vatten.

- Mjuka förfuktade tvätthandskar för bekväm och praktisk helkroppsrengöring som ett alternativ till tvål och vatten.
- Dermatologiskt testad
- Hjälper att bevara hudens naturliga pH-värde
- Oparfymrad, lämnar huden fräsch och ren.



Produktnamn	Art.nr. Essity	Antal	Format
TENA Tvätthandske Oparfymrad	1163	5	45x5



Ingredienser (INCI)	Funktion
Vatten	Vattenfas/Lösning
PEG-8	Mjukgörande
Sorbitan Oleate Decylglucoside Crosspolymer	Solubilisering
Sodium Chloride	Viskositetsreglerare
Sodium Laureth Sulfate	Tensid (tvätteffekt)
Lactic Acid	pH-justerare
Dimethicone	Skumdämpande
PEG-40 Stearate	Emulgator
Sorbitan Stearate	Emulgator
Cellulose Gum	Viskositetsreglerare
Sorbic Acid	Konserveringsmedel
Calcium Disodium EDTA	Kelateringsmedel
Triethanolamine	Neutraliserare
Phenoxyethanol	Konserveringsmedel
Potassium Sorbate	Konserveringsmedel
Sodium Benzoate	Konserveringsmedel

Säkerhet

Produkten uppfyller säkerhetskriterier enligt Europalagstiftning nummer 1223/2009 från 30 november 2009 om kosmetika-produkter. Så som föreskrivs i artikel 18 är produkten inte testad på djur. Tillverknin-gen följer internationella standards enligt ISO22716:2007 vad avser produktdoku-mentationen och god tillverknings-sed, GMP. Produkten är hudtestad under dermatolo-gisk kontroll.

Vid användning av mikrovågsugn: Överhettas inte för att undvika brännskador på hud. Instruktioner är tryckt på förpackningen (600W, 30 sek), kontrollera alltid temperaturen före användning.

Första hjälpen

Det är inte skadligt att svälja en mindre mängd av impregneringsvätskan, men drick/skölj med vatten för att undvika obehag. Om obehag upplevs vid ögonkon-takt, skölj med vatten. Kontakta en läkare om problemen blir långvariga och vid kraftig exponering

Fysikaliska egenskaper

Handskarna är konstruerad av ett mjukt och starkt spunlace nonwoven. Materialet består av polyester- och viskosfibrer.

Lukt: Oparfymrad

Löslighet: Ej tillämpligt

pH: 5,5

Förvaring och användning

Bäst före efter produktionsdatum:
24 månader

Använd öppnad förpackning:
Ej tillämplig

Rekommenderad förvaringstemperatur:
Mellan 0 och 30° grader C.

Kontakta oss för mer information

☎ 020 27 20 20

✉ tena.nu@essity.com

🌐 tena.nu

📘 facebook.com/TENASverige



TENA
an Essity brand

