

KD-FINE® & KD-FINE® SAFETY

KD-FINE® hypodermiska nålar är medicintekniska produkter som är avsedda för att penetrera hud och mjuk vävnad för att skapa en kanal för injicering eller provtagning av blod, andra kroppsvätskor eller celler.

För detta ändamål har de en vass, trefasslipad spets i den distala änden och med en hon luerkoppling vid den proximala änden mot vilken enheter med en han-luer/luer-lock koppling, som sprutor, kan anslutas.

KD-FINE® hypodermiska nålar är engångsprodukter avsedda för tillfällig användning (definition enligt bilaga IX, MDD 93/42/EEG).


KD-FINE® är giftfri, pyrogenfri och har steriliserats med etylenoxid.

Indikationer:

- Subkutan, intramuskulär, intravenös, intravitreal, intraartikulär injicering och injicering i andra mjukvävnader
- Blodprovstagning
- För aspiration

Produktbeskrivning

- Vass slipning
- Slipningsmetod: slipning, elektroanalys och ultraljudsvätt
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år





Egenskaper KD-Fine® & KD-Fine® Safety

- Finns med lång och kort slipning.
- Luer lock
- Luer Slip
- Nordiska storlekar (50 mm)
- Brett sortiment
- Finns med normal vägg, tunn vägg och extra tunn vägg

Egenskaper KD-Fine® Safety

- Säkerhetsskyddet skyddar mot nålsticksskador
- Tydligt "klick"-ljud vid aktivering.
- Kan inte återanvändas efter låsning





REF	Storlek x längd (tum)	Färg	Utvärdig diameter x längd (mm)	Slipning	Vägg	Antal i förpackning
900406	14G x 3 1/5		2.10 x 80	kort	extratunn	100
900437	16G x 1 1/2		1.60 x 40	kort	tunn	100
900062	18G x 1 1/2		1.20 x 40	kort	tunn	100
908365	18G x 1 1/2		1.20 x 40	lång	tunn	100
900444	18G x 2		1.20 x 50	kort	tunn	100
900109	19G x 1 1/2		1.10 x 40	kort	tunn	100
908389	19G x 1 1/2		1.10 x 40	lång	tunn	100
900475	19G x 2		1.10 x 50	kort	tunn	100
900123	20G x 1		0.90 x 25	lång	tunn	100
900130	20G x 1 1/2		0.90 x 40	lång	tunn	100
900505	21G x 5/8		0.80 x 16	lång	tunn	100
900529	21G x 1		0.80 x 25	lång	tunn	100
900192	21G x 1 1/2		0.80 x 40	lång	tunn	100
900536	21G x 2		0.80 x 50	lång	tunn	100
900543	21G x 3 1/5		0.80 x 80	lång	tunn	50
900581	22G x 1 1/4		0.70 x 30	lång	tunn	100
900260	22G x 1 1/2		0.70 x 40	lång	tunn	100
900598	22G x 2		0.70 x 50	lång	tunn	100
900284	23G x 1		0.60 x 25	lång	tunn	100
900291	23G x 1 1/4		0.60 x 30	lång	tunn	100
900604	23G x 1 1/2		0.60 x 40	lång	tunn	100
900611	23G x 2 2/5		0.60 x 60	lång	tunn	50
900635	24G x 1		0.55 x 25	lång	tunn	100
900345	25G x 5/8		0.50 x 16	lång	tunn	100
900642	25G x 1		0.50 x 25	lång	tunn	100
900383	26G x 1/2		0.45 x 12	lång	tunn	100
900673	26G x 5/8		0.45 x 16	lång	normal	100
900703	27G x 1/2		0.40 x 12	lång	tunn	100
900710	27G x 3/4		0.40 x 18	lång	tunn	100
900727	27G x 4/5		0.40 x 20	lång	tunn	100
904404	27G x 1 1/2		0.40 x 40	lång	tunn	100
900741	29G x 1/2		0.33 x 12	lång	tunn	100
900758	30G x 1/2		0.30 x 12	lång	tunn	100

KD-FINE®

* Nedanstående produkter finns inte i lager och kommunikation måste ske före beställning.

REF	Storlek x längd (tum)	Färg	Utvändig diameter x längd (mm)	Slipning	Vägg	Antal i förpackning
900390*	14 G x 1 1/2		2.10 x 40	kort	extratunn	100
900413*	15G x 1 1/2		1.80 x 40	kort	tunn	100
900420*	16G x 1		1.60 x 25	kort	tunn	100
908419*	18G x 8		1.20 x 200	kort	tunn	50
900451*	19G x 1		1.10 x 25	kort	tunn	100
900468*	19G x 1 1/4		1.10 x 30	kort	tunn	100
900482*	20G x 2		0.90 x 50	lång	tunn	100
900499*	20G x 2 3/4		0.90 x 70	lång	tunn	50
900512*	21G x 7/8		0.80 x 22	lång	tunn	100
900550*	21G x 4 4/5		0.80 x 120	lång	tunn	50
900567*	22G x 5/8		0.70 x 16	lång	tunn	100
900574*	22G x 1		0.70 x 25	lång	tunn	100
900628*	23G x 3 1/5		0.60 x 80	lång	tunn	50
908006*	25G x 3/4		0.50 x 19	lång	tunn	100
900659*	25G x 1 1/2		0.50 x 40	lång	tunn	100
900666*	26G x 3/8		0.45 x 10	lång	normal	100
908327*	26G x 1/2		0.45 x 13	lång	normal	100
900680*	26G x 7/8		0.45 x 22	lång	normal	100
900697	26G x 1		0.45 x 25	lång	normal	100
870426*	27G x 1/2		0.40 x 13	lång	normal	100
900734*	27G x 1		0.40 x 25	lång	normal	100
917008*	30G x 1/6		0.30 x 4	lång	normal	100
917022*	32G x 1/6		0.23 x 4	lång	tunn	100

Komponent	Material	Förpackningsmaterial:	Sterilisering:	Standarder:
Nålfattnig:	Polypropylen	Medicinskt papper	Etylenoxid (EO)	EN ISO 13485
Fästmedel:	Epoxylim	Transparent blisterförpackning PE/PA		ISO 7864
Kanyl:	Rostfritt stål			CE 0123
Skyddslock:	Polypropylen			klass II a
Smörjmedel:	Silikonolja			

KD-FINE® SAFETY

REF	Storlek x längd (tum)	Färg	Utvändig diameter x längd (mm)	Slipning	Vägg	Antal i förpackning
912393B	18 G x 1"		1,20 x 25	kort	tunn	100
911495B	18 G x 1 1/2"		1,20 x 40	kort	tunn	100
911501B	18 G x 1 1/2"		1,20 x 40	lång	tunn	100
911518B	18 G x 2"		1,20 x 50	kort	tunn	100
911525B	19 G x 1"		1,10 x 25	kort	tunn	100
911532B	19 G x 1 1/4"		1,10 x 30	kort	tunn	100
911549B	19 G x 1 1/2"		1,1 x 40	kort	tunn	100
911556B	19 G x 1 1/2"		1,1 x 40	lång	tunn	100
911563B	19 G x 2"		1,10 x 50	kort	tunn	100
911570B	20 G x 1 "		0,90 x 25	lång	tunn	100
911587B	20 G x 1 1/2"		0,90 x 40	lång	tunn	100
911594B	20 G x 2"		0,90 x 50	lång	tunn	100
911600B	21 G x 5/8"		0,80 x 16	lång	tunn	100
911617B	21 G x 7/8"		0,80 x 22	lång	tunn	100
911624B	21 G x 1"		0,80 x 25	lång	tunn	100
911631B	21 G x 1 1/2"		0,80 x 40	lång	tunn	100
911648B	21 G x 2"		0,80 x 50	lång	tunn	100
911679B	22 G x 1 1/4"		0,70 x 30	lång	tunn	100
911686B	22 G x 1 1/2"		0,70 x 40	lång	tunn	100
911693B	22 G x 2"		0,70 x 50	lång	tunn	100
911709B	23 G x 1 "		0,60 x 25	lång	tunn	100
911716B	23 G x 1 1/4"		0,60 x 30	lång	tunn	100
911723B	23 G x 1 1/2"		0,60 x 40	lång	tunn	100
911730B	24 G x 1"		0,55 x 25	lång	tunn	100
911747B	25 G x 5/8"		0,50 x 16	lång	tunn	100
911761B	25 G x 1"		0,50 x 25	lång	tunn	100
911778B	25 G x 1 1/2"		0,50 x 40	lång	tunn	100
911792B	26 G x 1/2"		0,45 x 12	lång	tunn	100
911815B	26 G x 5/8"		0,45 x 16	lång	normal	100
911846B	27 G x 1/2"		0,40 x 12	lång	tunn	100
911853B	27 G x 1/2"		0,40 x 13	lång	tunn	100
911877B	27 G x 4/5"		0,40 x 20	lång	tunn	100
911891B	27 G x 1 1/2"		0,40 x 40	lång	tunn	100
911907B	29 G x 1/2"		0,33 x 12	lång	tunn	100
911914B	30 G x 1/2"		0,3 x 12	lång	tunn	100



KD-FINE® SAFETY

* Nedanstående produkter finns inte i lager och kommunikation måste ske före beställning.

REF	Storlek x längd (tum)	Färg	Utvändig diameter x längd (mm)	Slipning	Vägg	Antal i förpackning
911655B*	22 G x 5/8"		0,70 x 16	lång	tunn	100
911662B*	22 G x 1"		0,70 x 25	lång	tunn	100
912430B*	23 G x 5/8 "		0,60 x 16	lång	tunn	100
911754B*	25 G x 3/4"		0,50 x 19	lång	tunn	100
911785B*	26 G x 3/8"		0,45 x 10	lång	tunn	100
911808B*	26 G x 1/2"		0,45 x 13	lång	normal	100
911822B*	26 G x 7/8"		0,45 x 22	lång	normal	100
911839B*	26 G x 1"		0,45 x 25	lång	normal	100
912454B*	27 G x 5/8"		0,40 x 16	lång	tunn	100
911860B*	27 G x 3/4"		0,40 x 18	lång	tunn	100
911884B*	27 G x 1"		0,40 x 25	lång	normal	100
912478B*	28 G x 1/2"		0,36 x 12	lång	normal	100

Komponent	Material	Förpackningsmaterial:	Sterilisering:	Standarder:
Nålfattning:	Polypropylen	Medicinskt papper	Etylenoxid (EO)	EN ISO 13485
Fästmedel:	Epoxylim	Transparent blisterförpackning PE/PA		ISO 7864
Kanyl:	Rostfritt stål			CE 0123
Skyddslock:	Polypropylen			klass II a
Smörjmedel:	Silikonolja			