

# Multi-Safe euroMatic® 7,0 L

UN-godkänd säker avfallsbehållare

- Sticksäkra och slagtåliga väggar i avfallsbehållaren, tillverkad i polypropylen (PP)
- Daglockets konstruktion möjliggör förslutning i två lägen; dels för öppning och temporär förslutning vid användning och dels för permanent förslutning, när avfallsbehållaren är full. Öppnas automatiskt genom en knapptryckning
- Stängs permanent genom att trycka ner det röda daglocket, varvid ett bärhandtag frigörs automatiskt
- Staplingsbara avfallsbehållare minimerar behovet av stora lagerutrymmen
- Hög design som ger plats för långa produkter, t.ex. mätpipetter
- Behållarens design ger stor fyllnadsvolym och effektiv avfallshantering
- Universell nålavtagarkonstruktion i locket (nålar, luernålar, skalpeller)
- Bordshållare och vägghållare finns som tillbehör. Behållaren står även stadigt utan hållare.
- Avfallsbehållaren är typgodkänd enligt UN 3291, TRBA 250, ISO 23907
- Finns att beställa med och utan UN-certifierad etikett



Artikelnr:	Beskrivning:	Mått Ø botten, Ø lock, höjd (mm):	Inner/Ytterfp:
77.3897.370	Multi-Safe Euro-Matic® 7,0 L, med UN-etikett	132 x 173 x 390	34/ 34
77.3897.070	Multi-Safe Euro-Matic® 7,0 L, utan UN-etikett	132 x 173 x 390	34/ 34