

## AIRCAST | XP Walker™ Retrofit Kit



### Optimal användning

Retrofit Kit är framtaget för att utrusta XP Walker™.

### Fördelar och egenskaper

- Retrofit Kit innehåller luftceller, skumplastdyna, innersula med fotomslag, strumpor och handpump

Beställningsinformation		
Tillbehör	Beskrivning	Storlek
01PS-10R	Retrofit Kit + Polster	S
01PM-10R	Retrofit Kit + Polster	M
01PL-10R	Retrofit Kit + Polster	L
01PXL-10	Retrofit Kit + Polster	XL



## AIRCAST | Heel Supports



### Optimal användning

Utformade för att användas med XP Walker™. Fem hälstöd i olika storlekar ger ytterligare skydd för hälsenan. Kan även användas tillsammans med produktserien DonJoy® Walker. Man använder endast 3 kilar åt gången.

### Fördelar och egenskaper

- 3 hälar: 22 grader
- 2 hälar: 16 grader
- 1 häla: 10 grader

Beställningsinformation	
Artikelnummer	Beskrivning
01K-L	Vänster hälstöd
01K-R	Höger hälstöd
01K-XLR	Höger XL
01K-XLL	Vänster XL

